400 =					Imrüstung auf die egebene Solarium durch Aus					
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
_	Hersteller d	es Belio	chtungsgerä	tes:	KBL AG / Ringstraße	KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach				
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-333: KBL megaSun 7900 alpha Ultra Power ep(p2)					
	Zusatzinfo zum Gerät:									
-	Geräte-Nr. Belichtungsgerät:				Butter-ID: 333					
<u>=</u> 370-	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: Oxy Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fa							-	re	
					nlichen Ausbildung, Kenr Fiten beurteilen und mög				er einschlägigen	
	OPTISCH WIRKSAME BAUTEII F								Durchgeführte Maßnahmen	
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ers ezeichnu rücksich	tinverkehrbring ing NEW TECHN tigung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äquival bestätigt mit einer gesonde izen, erythemwirksam identi eisen. (Die Artikelnummern	rten "Äquivalenz B sche Werte zu der	estätigung", originalen	äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (Z.B. "2" oder 3300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivale original	ausgefüh Leistungs (z.B. "2" o 300W o. Ökomod	
	OT/ST (lang)	24	205340	OxyTan x-TA	ANsive 160W R			X		
	OT/ST (kurz)	2	208280	Max Warp 8	00 X-TEND M80 80W (P2)			X		
	UT (lang)	24	205370	OxyTan x-TA	ANsive 180W R 1,9m			X 🗌		
	GB-1	4	B100860	Independent	ce Ultra			x 🗌		
	SB	2	100257	Ersatzstrahle	er 250W (KBL, UWE, Alisun -Vari	us)		X 🗌		
= 200										
=_ 3VV .	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
=	Senden Sie ein	Exemple			und Betreiber) an Fax: +49 (
<u>-</u> - - 290	wirksamen Bau	uteile orc			tepass! Die Fachkraft bestäti , sowie die auszuführenden	Ärbeiten ordnung:				
	Firma der Fach Straße/Nr.	ıkraft				Firma Betreiber Straße/Nr.				
	Plz./Ort					Plz./Ort				
= =280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Vor-/Name der Fachkraft					Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				
<u> </u>					Ansprechpartner Betreiber					
	Datum/Unterso Fachkraft	hrift der	A. C.			Datum/Unterschrit Betreiber/in	†			
= = 270			l Industriestraße				Settlement .			
=_ <i>LIV</i> =			0)5931 9830-0 F iology.de / ww	The second second			DEKRA	OJ NOT COM	NEW LECHNOLOGY	