400 = =	Es wird hiermit	erklärt,	dass das nachí	folgend ange	Imrüstung auf gebene Solarium durc	ch Austausch der Altte	le gegen die ange	gebenen	originalen oder
390 =	äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.								
= 200	Hersteller de	es Belic	htungsgerä	tes:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef				
<u></u> 58V =	Bezeichnun	g Belic	htungsgerät	:	UV-Kit ID-1409: Ergoline Affinity 500 Super Power m.Shoulder Tan				
=	Zusatzinfo zum Gerät:			Тур 3					
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 1409 UV-Variante: OxyTan				
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.  (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen								
_					illenen Ausbildung, iten beurteilen und				aer einschlagigen
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Bei	bzw. Erst zeichnu rücksicht	ng NEW TECHN ligung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstolerar	olgend aufgeführten ä bestätigt mit einer ges ızen, erythemwirksam eisen. (Die Artikelnum	onderten "Äquivalenz identische Werte zu de	Bestätigung", en originalen	äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (2.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnung			äquivale	ausgefüh Leistungs (z.B. "2" o 300W o. Ökomod
	OT/ST (lang)	26	205410	Röhre NT- C	OxyTan 100W			X	
	SB	7	205400	Röhre NT- C	OxyTan 25W			X	
	UT (lang)	17	205410	Röhre NT- C	DxyTan 100W			X	
	GB-1	3	100672	OxyTan 600	W Ultra by new technology	1		X	
	Filterscheibe	3	654851	Filterscheibe	e 0.3 Ergoline UP842H Trei	nd, 320 x 264 mm Scandin	avien Typ 3		
	Zusätzlich auszuführende Art am Belichtungsge								
=					und Betreiber) an Fax tepass! Die Fachkraft b				
<u>-</u> - - 290		teile ord			, sowie die auszuführe				
	Straße/Nr.					Straße/Nr.			
	Plz./Ort					Plz./Ort	,		
= =_280	E-Mail Adresse	(Pflichtfe	eld)			Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)			
	Vor-/Name der Fachkraft				Ansprechpartner Betreiber				
	Datum/Untersc Fachkraft	nriff der				Datum/Untersch Betreiber/in	Ш		
<b>=_270</b>	UV-POWER-LIC Germany Phon						terbonan't	CO EDITORIO	MEN TECHNOLOGY
	E-mail: info@ne		<u>=</u>				DENRA	OJES	The state of the s