400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf d	ie Bestrahlur	ngsstärke Eer	0.3W/c	ım	
= = = 390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebene originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belic	:htungsgerät	es:	KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1529: KBL megaSun 4500 Super Power UT 120W					
<u> </u>	Zusatzinfo zum Gerät:			BlueLine (BlueQ) Umrüstung (Strahlungsnorm Typ 3 und 4)						
= 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 1529 UV-Variante: OxyTan					
<u> </u>	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
_					ilichen Ausbildung, K iten beurteilen und m				er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenbo dass unter Be	bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHN ligung der Ferlig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	bestätigt mit einer geso zen, erythemwirksam id	end aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile stätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", n, erythemwirksam identische Werte zu den originalen en. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			ausgeführt Leistungsstufe? (E.B. 2. oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz. ArtNr.			ArtBezeichnung			äquivalent original	ausg Leist (z.B. 300V Öko	
	OT/ST (lang)	24	205425	Röhre NT- C	0xyTan -S- 160W			X		
	UT (lang)	16	208386	Max Warp 8	00 X-PRESS PLUS 0.3 GREE	EN 100WR		X		
	GB-1	3	100670	OxyTan 400	-500W R7S by new technolog	ЭУ		X		
=_300 ·	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
					und Betreiber) an Fax: +					
<u>=</u> = 290		Jteile ord			tepass! Die Fachkraft be , sowie die auszuführend					
	Straße/Nr.					Straße/Nr.				
	Plz./Ort					Plz./Ort				
=_280	E-Mail Adresse	7.00	7.55			Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				
	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift					
=	Fachkraft					Betreiber/in				
<u>=</u> 270	Germany Phon	ie: +49 (0	l Industriestraße 1)5931 9830-0 Fo ology.de / www	ıx: +49 (0)59	31 9830-97		DENRA	(i) (DN(rip) naix Technology	NEW LEGINOTOPU	J*