400 =					mrüstung auf di					
= = = 390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
= ^^^	Hersteller des Belichtungsgerätes:				KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach					
_ 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-162: KBL megaSun 3000 Super					
= =	Zusatzinfo zum Gerät:									
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 162 UV-Variante: OxyTan					
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fa (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie									
<u> </u>					ilicnen Ausbildung, Ke iten beurteilen und mi				er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenbo dass unter Be	bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHN ligung der Ferlig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	bestätigt mit einer geson zen, erythemwirksam ide	en äquivalenten optisch wirksamen Bauteile r gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", sam identische Werte zu den originalen nummern sind hier maßgebend).			Durchgeführte Maßna (bitte ankreuzen / einte Gegenstellt bei der Strate (Spr. 120 Spr. 120 Sp	ragen)
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang)	22	205410	Röhre NT- C	xyTan 100W			X 🗌		5
	UT (lang)	16	205410	Röhre NT- C	0xyTan 100W			X		
	GB-1	3	100670	OxyTan 400	-500W R7S by new technology	1		X		
=_300 ·	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
					und Betreiber) an Fax: +4 tepass! Die Fachkraft best					
<u>=</u> = 290		Jteile ord			, sowie die auszuführende					
	Straße/Nr.	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A				Straße/Nr.				
	Plz./Ort					Plz./Ort				
=_280	E-Mail Adresse	7.00 22.00				Kunden-Nr. E-Mail Adresse (10 No. 10			
	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift					
<u>-</u>	Fachkraft				Seemed 1000	Betreiber/in				
<u>=</u> 270	Germany Phon	ie: +49 (0	Industriestraße }5931 9830-0 Fo ology.de / www	ax: +49 (0)59	31 9830-97		DEKRA	GJ NIE	new Technolog	કેતો _ં