 400	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	Imrüstung auf d	ie Bestrahlung	gsstärke Eer	0.3W/a	m	
= = = 390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller des Belichtungsgerätes: Bezeichnung Belichtungsgerät:				KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach UV-Kit ID-238: KBL megaSun 5800 XXL Super Power					
_ 380										
=	Zusatzinfo zum Gerät:				Strahlungsnorm Typ 4					
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 238 UV-Variante: OxyTan					
=""	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
	Bestimmung	gen, die	ihm übertra	genen Arbe	iten beurteilen und m			.)		
	Der Hersteller der Markenb dass unter Be	r bzw. Erst ezeichnu erücksicht	ng NEW TECHN ligung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äqu bestätigt mit einer geso izen, erythemwirksam id eisen. (Die Artikelnumm	nderten "Äquivalenz entische Werte zu de	Bestätigung", n originalen	äquivalent poriginal	ausgeführt Leistungsstufe? (2.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquival	ausg Leist (z.B. 300V Öko	
	OT/ST (lang)	27	205430	Röhre NT- C	xyTan 180W 2m			X		
	UT (lang)	18	208386	Max Warp 8	00 X-PRESS PLUS 0.3 GREI	EN 100WR		X		
<u>=</u> 300 ·	Zusätzlich auszuführende Ar	rheiten								
=	am Belichtungsge	erät:	ar unterschrieb	en (Fachkrafi	und Betreiber) an Fax: +	49 (0)5931 -983098.	Sie erhalten darauf	hin die Kon	formitäts erkläruna.	
<u>-</u> = = 290	Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten darauf bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die a wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgef							ngegebene	en optisch	
= ''	Firma der Fachkraft Straße/Nr.					Firma Betreiber Straße/Nr.				
	Plz./Ort					Plz./Ort				
= =_280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
	Vor-/Name der Fachkraft				Ansprechpartner Betreiber					
	Datum/Unterschrift der Fachkraft					Datum/Unterschri Betreiber/in				
<u>270</u>	Germany Phor	ne: +49 (0	l Industriestraße 1)5931 9830-0 F 1ology.de / ww	ax: +49 (0)59	31 9830-97		DENTA DENTA	U CONTROL Mare Transportings	NEW TECHNOLOGY	