<u>400</u>	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf c	die Bestrahlun	gsstärke Eer	0.3W/q	m		
390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.										
=	Hersteller d	es Belio	chtungsgerät	es:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef						
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1047: Ergoline Advantage 400 Turbo Power						
	Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 1047 UV-Variante: PI K501 Diamond						
<i></i> //	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autori (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrunge										
	Bestimmung	gen, die	ihm übertrag	genen Arbe	iten beurteilen und r			.)			
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich	ıng NEW TECHN Higung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestäfigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)		
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivale	ausgefü Leistung (z.B. "2" o 300W o. Ökomoo		
	OT/ST (lang)	26	299510	Pi K 501 Dia	mond / 30 160WR			x 🗌]	
	UT (lang)	14	299510	Pi K 501 Dia	mond / 30 160WR			X 🗌]	
	GB-1	3	100830	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S			X]	
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge										
=					und Betreiber) an Fax: tepass! Die Fachkraft be						
<u>=</u> =290		iteile ord			, sowie die auszuführen						
	Straße/Nr.					Straße/Nr.					
=	Plz./Ort					Plz./Ort					
= 280	E-Mail Adresse	7.60 82.00				Kunden-Nr. E-Mail Adresse (The same of the sa				
<u> </u>	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der					Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift					
	Fachkraft			010		Betreiber/in					
<u>=</u> 270	Germany Phon	ie: +49 (0	t Industriestraße 0)5931 9830-0 Fo 10logy.de / www	ax: +49 (0)593	31 9830-97		DEKRA	Technology Graw	new Technology	A.	