<u>400</u> =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf d	ie Bestrahlun	gsstärke Eer	0.3W/q	m	
390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
<u> </u>	Hersteller d	es Belio	chtungsgerät	es:	KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1069: KBL megaSun 4500 Ultra Power					
= =	Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung (Strahlungsnorm Typ 4)					
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 1069 UV-Variante: PI K501 Diamond					
= 3/0	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fach (Als Fachkraft ailt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Ke								er einschlägigen	
					iten beurteilen und m				enschlagigen	
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ers ezeichnu rücksich	ıng NEW TECHN Higung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	end aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile estätigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung', n, erythemwirksam identische Werte zu den originalen en. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivale	ausgefü Leistung (z.B. "2" (300W o. Ökomod	
	OT/ST (lang)	24	299500	Pi K 501 Dia	mond / 25 160WR			X 🗌		
	UT (lang)	16	299500	Pi K 501 Dia	mond / 25 160WR			X 🗌		
	GB-1	3	100830	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S			X		
	Zusätzlich auszuführende Arl am Belichtungsge									
=					und Betreiber) an Fax: + tepass! Die Fachkraft be:					
<u>=</u> =290		iteile ord			, sowie die auszuführend					
	Straße/Nr.				Straße/Nr.					
=	Plz./Ort					Plz./Ort				
= 280	E-Mail Adresse	7.60 82.00				Kunden-Nr. E-Mail Adresse (F	W 1849 W 19			
<u> </u>	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift					
	Fachkraft			010		Betreiber/in				
<u>=</u> 270	Germany Phon	ie: +49 (0	t Industriestraße 0)5931 9830-0 Fo 10logy.de / www	ax: +49 (0)593	31 9830-97		DEKRA	Technology Graw	NEW LEGIMOLOGY	