_ 400	INS REC	тйтісц			Bestrahlungsstärke I	0-	OVA//-		
Ē					ausch der Altteile gegen die o				
= 200	äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Fitterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den								
=_390	Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine								
		gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.							
=	Hersteller des Belichtungsgerätes:			JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
<u>=</u> 580	Bezeichnung	Belichtungsge	erät:	UV-Kit ID-1248: Ergoline Evolution 500 Turbo Power APS					
	Zusatzinfo zum Gerät:			BlueLine (BlueQ) Umrüstung					
= 270	Geräte-Nr. Bel Artikel-Nr./Bes	lichtungsgerät: stell-Nr		Butter-ID: 1248 UV-Variante: PI K501 Diamond					
=_3/v =	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.								
	(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)								
B bin	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE						Bauteil Durchgeführte Maßnah (bitte ankreuzen / eintra		
	Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile							ě .	
				eisen. (Die Artikelnummern si			äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (2.B. "2" oder 300W o. Ökorn odus)	
		Anz. ArtNr	•	ArtBezeich	nung		äquivale original	ausgefüł Leistungs (z.B. "2" c 300W o. Ökomod	
	OT/ST (lang)	26 299510	Pi K 501 Dia	mond / 30 160WR					
	SB	7 208700	PLATIN delu	PLATIN deluxe 25W					
	UT (lang)	17 299510	Pi K 501 Dia	mond / 30 160WR					
	GB-1	3 100831	Blue Line X-	Blue Line X-Tend 0.3 500 E					
		;1;Sensor laut I	Herstellerangaben de	einstallieren!					
<u>=</u> 300 ·	Zusätzlich auszuführende Arbei					T	j (1)		
-	am Belichtungsgerät Senden Sie ein Ex		rieben (Fachkraft	und Betreiber) an Fax: +49 (C)5931 -983098, Sie erhalten d	aravfhin	die Kon	formitätserklärung,	
= 200	wirksamen Baute	ile ordnungsgem		sowie die auszuführenden A	t mit seiner Unterschrift, dass (rbeiten ordnungsgemäß durc				
=290 =	Firma der Fachkr Straße/Nr.	aft			Firma Betreiber Straße/Nr.				
	Plz./Ort			z/Ort					
= = 200	E-Mail Adresse (P	Pflichtfeld)		223	Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				
<u> </u>	Vor-/Name der F	achkraft		Ansprechpartner Betreiber					
280	Datum/Unterschr Fachkraft	iff der			atum/Unterschrift etreiber/in				
Ë 270	UV-POWER-LICHT Germany Phone:			Concerned in Succession	Entrange *	atox			
= = = =	E-mail: info@new	and the second			DEKER	And The base	2	NEW LECHNOLOGY	