400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	lGzur U	Jmrüstung auf	die Bestrahlu	ngsstärke Eer	0.3W/q	m	
= = = = 390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
<u> </u>			:htungsgerä		JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1340: SOLTRON Pro Sun High Power XL Turbo = M-55 m. SB (Strahler 1-seitig gesockelt)					
	Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung					
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 1340 UV-Variante: PI K501 Diamond					
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fac (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie								er einschlägigen	
					iten beurteilen und	mögliche Gefahr	en erkennen kanı	n.) Bauteil	Durchgeführte Maßnahm	nen
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN ligung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), igungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			ŧ	(bitte ankreuzen / eintrag	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivalent original	ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang)	29	299510	Pi K 501 Dia	amond / 30 160WR			X 🗌		
	SB	7	208700	PLATIN delu	uxe 25W					
	UT (lang)	17	299510	Pi K 501 Dia	amond / 30 160WR			X		
	GB-1	3	100831	Blue Line X-	Tend 0.3 500 E			X		
	Zusätzlich auszuführende Arl am Belichtungsge									
	Senden Sie ein	Exemple			t und Betreiber) an Fax					
<u>=</u> =290		ıteile ord			rtepass! Die Fachkraft I r, sowie die auszuführe		ngsgemäß durchge			
	Straße/Nr.				Straße/Nr.					-
	Plz./Ort					Plz./Ort				
280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				
<u> </u>	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der					Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift				
	Fachkraft	UT CARRY		. 24 84 487		Betre iber/in				
<u>= 270</u>	UV-POWER-LIC Germany Phon E-mail: info@ne	ie: +49 (0)5931 9830-0 F	ax: +49 (0)59.	31 9830-97		DEKRA	CU CONFORM man Tracherotopy Grane	NEW LEGIMOLOGY	8