

### 03 BESTÄTIGUNG

Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem 'Geräte- und Betriebsbuch' beizulegen.

**JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef**

## UV-Kit ID-1042: Ergoline Evolution 600 Turbo Power .

**günstige Umrüstung Service-PC,Leistungst.abmelden.Filter VIT 2.4**

Butler-ID: 1042

UV-Variante: PLATIN

Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.

(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)

## OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE

Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksame identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).

| OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                  |                              | Bauteil                             |                          | Durchgeführte Maßnahmen<br>(bitte ankreuzen / eintragen) |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Der Hersteller bzw. Erstlinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). |          |                  |                              | äquivalent                          | original                 | ausgeführt                                               | Leistungsstufe?<br>(z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus) |
| Anz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung |                              |                                     |                          |                                                          |                                                     |
| OT/ST (lang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29       | 208770           | PLATIN deluxe CR 160W        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="text"/>                                |
| SB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7        | 208700           | PLATIN deluxe 25W            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="text"/>                                |
| UT (lang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17       | 208770           | PLATIN deluxe CR 160W        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="text"/>                                |
| UT (kurz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6        | 208700           | PLATIN deluxe 25W            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="text"/>                                |
| GB-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3        | 100810           | PLATIN deluxe 250-520W Ultra | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="text"/>                                |
| ;1;Über Service PC die 3. GB-Leistungsstufe abmelden = GB-Reduzierung auf 300W / Facial tanner reduction to 300W                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                  |                              |                                     |                          |                                                          |                                                     |
| Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                  |                              |                                     |                          |                                                          |                                                     |

Zusätzlich  
auszuführende Arbeiten  
am Belichtungsgerät:

Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 - 983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserklärung, bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden.

|                                  |  |                                            |  |
|----------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| Firma der Fachkraft              |  | Firma Betreiber                            |  |
| Straße/Nr.                       |  | Straße/Nr.                                 |  |
| Plz./Ort                         |  | Plz./Ort                                   |  |
| E-Mail Adresse (Pflichtfeld)     |  | Kunden-Nr.<br>E-Mail Adresse (Pflichtfeld) |  |
| Vor-/Name der Fachkraft          |  | Ansprechpartner Betreiber                  |  |
| Datum/Unterschrift der Fachkraft |  | Datum/Unterschrift Betreiber/in            |  |

UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 49716 Meppen /  
Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5931 9830-97  
E-mail: [info@new-technology.de](mailto:info@new-technology.de) / [www.new-technology.de](http://www.new-technology.de)



Creation-Date: