400 =					mrüstung auf die Bes			
= = = 390 =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.							
=	Hersteller d	es Belic	:htungsgerät	es:	KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach			
<u>=</u> 380	Bezeichnur	ng Belic	htungsgerät:		UV-Kit ID-133: KBL Mega Vision 51/8 Typ 1.1			
=	Zusatzinfo zum Gerät:				Filterscheibe bl. Uvisol (10x400W + 2x500W)			
= 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 133 UV-Variante: PLATIN			
<u>3/v</u>	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen							
_					ilichen Ausbildung, Kenntniss iten beurteilen und mögliche			der einschlagigen
	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung', dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).							ausgeführt Leistungsstufe? (pite aukrenzen / eintragen) 300W o. Ökomodus)
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung	g	äquivalent original	ausgeführt Leistungsstul (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)
	OT/ST (lang)	32	208710	PLATIN delu	xe R 100W		X	
	UT (lang)	19	208710	PLATIN delu	xe R 100W		X	
	GB-1	5	100800	PLATIN delu	xe 400-500W R7S		X	
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge							
=	Senden Sie ein	Exemple			und Betreiber) an Fax: +49 (0)593			
= = 290		uteile ord			tepass! Die Fachkraft bestätigt mi , sowie die auszuführenden Arbei	ten ordnungsgemäß durchg		
= */\ =	Straße/Nr.				Firma Betreiber Straße/Nr.			
	Plz./Orf				Piz./O	ert		
= 280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)			
	Vor-/Name der Fachkraff Datum/Unterschrift der					rechpartner Betreiber n/Unterschrift		
	Fachkraft	ann der				iber/in		
<u>= 270</u>	Germany Phor	ne: +49 (0	l Industriestraße 1)5931 9830-0 Fo	ıx: +49 (0)59	31 9830-97	Esthern *	Ame decination in	NEW REPUNCTORY
	E-mail: info@ne	ew-te chn	ology.de / www	w.new-techn	ology.de	DEKRA		