<u>400</u>	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzurt	Jmrüstuna auf die	Bestrahlungs	stärke Fer	0.3W/	'am	
= = = = 390	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller des Belichtungsgerätes:				VDL Hapro International,P.O.Box73,4420 AC Kapelle,Netherlands					
<u>=</u> 380	Bezeichnur	ng Belic	:htungsgerät:		UV-Kit ID-1365: Lumina E 40 SLI					
=	Zusatzinfo zum Gerät:				BLueLine (BlueQ) Umrüstung					
= = 270							Butler-ID: <mark>1369</mark> Variante: PLAT			
<i>J/V</i>	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
	Bestimmung	gen, die	ihm übertrag	enen Arbe	illen beurteilen und mö			.)		
	Der Hersteller der Markenbo dass unter Be	ung NEW TECHN Higung der Ferlig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstolerar	nlenten optisch wirks erten 'Äquivalenz Be ische Werte zu den o sind hier maßgeben	stätigung", originalen	äquivalent garteil	(bitte ankreuzen / eintragen)			
		Anz.	ArtNr.		ArtBezei	chnung		äquivale	ausgefül Lektungs (z.B. '2' (300W o. Ökomoc	
	OT/ST (lang)	22	208725	PLATIN delu	uxe CR 100W			X		
	UT (lang)	18	208725	PLATIN delu	uxe CR 100W			X		
	GB-1	3	100830	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S			X		
		* ^	Acrylglasstützen: Ar	+ Nr. 00565						
= 200		,	kci yigiasstutzeri. Ai	LINI. 09303						
=_500	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
_	Senden Sie ein	Exempl			t und Betreiber) an Fax: +49					
= 790	bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unte wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnung Firma der Fachkraft									
	Straße/Nr.				Straße/Nr.					
	Plz./Ort					Plz./Ort				
=_280	E-Mail Adresse	740 3240				Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				
	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der					Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift				
	Fachkraft	UT CARR		24.24.4075		Betreiber/in				
<u>=</u> 270	Germany Phon	ie: +49 (0	H Industriestraße 0)5931 9830-0 Fo 10logy.de / www	ıx: +49 (0)59	31 9830-97	O.	KRA	CO CONTENTS OF THE CONTENTS OF	NEW LEGIMOLOSA	