400 =					mrüstung auf c					
= = 390 =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belic	htungsgerät	les:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1044: Ergoline Classic 600 Turbo Power					
=	Zusatzinfo zum Gerät:			BlueLine (BlueQ) Umrüstung						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 1044 UV-Variante: Premium Color					
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.  (Als Fachkraft ailt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
					iten beurteilen und r				er emschlagigen	
	Der Hersteller der Markenb dass unter Be	bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHN igung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	bestätigt mit einer gesc zen, erythemwirksam ic	end aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile stätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", n, erythemwirksam identische Werte zu den originalen en. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			ausgeführt Leistungsstufe? (2.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtBe	zeichnung		äquivalent original	ausgefül Leistungs (z.B. "2" c 300W o. Ökomod	
	OT/ST (lang)	33	208387	Max Warp 8	00 X-TEND 0.3 GREEN 160	WR		X 🗌		
	SB	5	208380	Max Warp 80	00 X-PRESS 0.3 GREEN 25	W		X 🗌		
	UT (lang)	17	208387	Max Warp 8	00 X-TEND 0.3 GREEN 160	R		X		
	GB-1	4	100831	Blue Line X-	Tend 0.3 500 E			X		
=_300 ' =	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
=	Senden Sie ein	Exemplo			und Betreiber) an Fax:					
<u>=</u> = 290		uteile ord			tepass! Die Fachkraft be , sowie die auszuführen					
	Straße/Nr.	MII				Straße/Nr.				
	Plz./Ort					Plz./Ort				
<b>=_280</b>	E-Mail Adress e		200		Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
	Vor-/Name der Fachkraft  Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber  Datum/Unterschrift					
=	Fachkraft				Section 1995	Betreiber/in				
<u>=</u> 270	UV-POWER-LIC Germany Phor E-mail: info@ne	ie: +49 (0	)5931 9830-0 F	ax: +49 (0)59	31 9830-97		DEKRA	(COM(GB) OTHER OTHER	NEW LECKING DEAL.	