400 = =	Es wird hiermi	t erklärt, (dass das nachí	olgend ange	Jmrüstung auf (gebene Solarium durci	n Austausch der Altte	ile gegen die ange	gebenen d	riginalen oder	
= = 390 =	äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
= 200	Hersteller d	es Belic	htungsgerä	tes:	JK-Products Gmb	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef				
58V =	Bezeichnur	ng Belic	htungsgerät	:	UV-Kit ID-1049: Ergoline Excellence 800 Turbo Power					
	Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung					
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 1049 UV-Variante: Premium Color					
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
_					nichen Ausbildung, i eiten beurteilen und i				er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenbo dass unter Be	bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHN ligung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äq bestätigt mit einer ges izen, erythemwirkelnumn	onderten "Äquivalen: dentische Werte zu d	z Bestätigung", en originalen	äquivalent original	Durchgeführte Maßnahmen (bitte ankreuzen / eintragen)	
	ov-tumpen s	Anz.	ArtNr.	idrioins doiw	S. T. S.	en. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). ArtBezeichnung			ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang)	32	208387	Max Warp 8	00 X-TEND 0.3 GREEN 160	WR				
	SB	7	208380	Max Warp 8	00 X-PRESS 0.3 GREEN 29	5W		X		
	UT (lang)	19	208387	Max Warp 8	00 X-TEND 0.3 GREEN 160	WR		X		
	UT (kurz)	6	208380	Max Warp 8	00 X-PRESS 0.3 GREEN 25	5W		X		
	GB-1	4	100831	Blue Line X-	Tend 0.3 500 E			X		
= 300										
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
=					t und Betreiber) an Fax: tepass! Die Fachkraft b					
<u>=</u> = 290	wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Firma der Fachkraft Firma Betreiber									
	Straße/Nr.					Straße/Nr.				
	Plz./Orf					Plz./Ort				
=_280	E-Mail Adresse	7.00 22.00			Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift					
=	Fachkraft					Betreiber/in				
<u>=</u> 270	UV-POWER-LIC Germany Phon E-mail: info@ne	ie: +49 (0)5931 9830-0 F	ax: +49 (0)59	31 9830-97		DEKRA	OTHER PROPERTY OF	new Technology	