<u>400</u>	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur L	mrüstung auf die Bestrahlu	ngsstärke Eer	0.3W/c	m	
= = = 390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.								
=	Hersteller d	es Belic	:htungsgerät	es:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Stra	asse69/53604 Bad	Honnef		
<u>=</u> 380	Bezeichnur	ng Belic	htungsgerät:		UV-Kit ID-1090: Soltron X-50 Supe	er (ab 10`2001)			
=	Zusatzinfo z	um Ge	rät:		(BlueLine (BlueQ) Umrüstung)				
= 230	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 1090 UV-Variante: Premium Color				
<u>5/V</u>	Für die am (Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.							
_					lichen Ausbildung, Kenntnisse und E. iten beurteilen und mögliche Gefahi			er einschlägigen	
	Der Hersteller der Markenbo dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich	ng NEW TECHNO ligung der Ferlig	er der nachfo DLOGY (NT), jungstolerar	lgend aufgeführten äquivalenten optisch bestäligt mit einer gesonderten 'Äquivale zen, erythemwirksam identische Werte zu eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßg	nz Bestätigung", den originalen	Bauteil	zusgeführt E istungsstufe? Z.B. "2" oder 2.00 vo. 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr. ArtBezeichnung						äquivalent original	ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang)	21	208386	Max Warp 8	00 X-PRESS PLUS 0.3 GREEN 100WR		X		
	UT (lang)	24	208386	Max Warp 8	00 X-PRESS PLUS 0.3 GREEN 100WR		x 🗌		
	GB-1	4	100830	Blue Line X-	Fend 0.3 500 S		X		
= 300 -									
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge								
<u>-</u>					und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -98309 epass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner U				
<u>=</u> 290		Jteile ord			sowie die auszuführenden Arbeiten ordnu Firma Betreibe	ungsgemäß durchgef			
	Straße/Nr.				Straße/Nr.				
	Plz./Ort				Plz./Ort				
=_280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)								
	Vor-/Name de Datum/Untersc		an-		Ansprechpartr Datum/Untersa				
=	Fachkraft				Betreiber/in				
<u>=</u> 270	Germany Phon	ie: +49 (C	l Industriestraße 1)5931 9830-0 Fc 10logy.de / www	ix: +49 (0)59	31 9830-97	DEKRA	CONTON	new <u>lenkno</u> losh	