<u>400</u>	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf c	lie Bestrahlur	ngsstärke Eer	0.3W/q	ım	
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belic	:htungsgerät	es:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1091: Soltron X-50 Super (Serie bis 09'2001)					
= = =	Zusatzinfo zum Gerät:			(BlueLine(Blue Q) Umrüstung)						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 1091 UV-Variante: Premium Color					
<i>3/\</i> -	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
					iten beurteilen und n				er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenbo dass unter Be	bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHNO ligung der Ferlig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äqu bestätigt mit einer geso zen, erythemwirksam id eisen. (Die Artikelnumm	nderten "Äquivalen: entische Werte zu d	z Bestätigung", en originalen	äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (2.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtBe	zeichnung		åg orig	i de	_
	OT/ST (lang)	21	208386		00 X-PRESS PLUS 0.3 GRE			X]
	UT (lang)	24	208386		00 X-PRESS PLUS 0.3 GRE	EN 100WR		X		_
	GB-1	4	100830	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S			X		
=_300 =	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
<u>=</u> =_290	bzw. das Gerä	te- und B uteile ord	etriebsbuch bz	w. den Geräl	und Betreiber) an Fax: - tepass! Die Fachkraft be , sowie die auszuführend	stätigt mit seiner Un	terschrift, dass die a	inge gebene	en optisch	
	Straße/Nr.					Straße/Nr.				
	Plz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Plz./Ort Kunden-Nr.				
三_280		7.00 22.00	-		E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber					
	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der Fachkraft				Datum/Unterschrift Betreiber/in					
= 270		HT GMBH	Industriestraße	24-26 4 <u>971</u> 6	Meppen /		[millioner]			
<u>=</u>	Germany Phon	ie: +49 (0)5931 9830-0 Fo ology.de / www	ıx: +49 (0)593	31 9830-97		DEKRA	others and the control of the contro	new Rechnolog	नेतो.