- 400	103 BE	SТÄ	TIGUN	Gzurli	mrüstuna al	ıf die	Restrahlı	inasstärke F	er () (3)	N/a	m	
390	 O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine 											
	Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.											
	Hersteller des Belichtungsgerätes: Bezeichnung Belichtungsgerät:				JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef							
 380					UV-Kit ID-1093: Ergoline 500 Turbo Power							
	Zusatzinfo z	um Ge	ərät:		(BlueLine(Blue Q) Umrüstung)							
270	Geräte-Nr. B Artikel-Nr./B				Butler-ID: 1093 UV-Variante: Premium Color							
 :	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einsch											
					lichen Ausbildun iten beurteilen ui					nis de	er einschlagigen	
	<u>OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE</u> Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile									Bauteil Durchgeführte Maßn (bitte ankreuzen / eir		
	der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleran				gena dorgeromen agovalernen "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).					5	ausgeführt Leistungsstufe? (2.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		Ari	tBezeicl	nung		äquivalent	original	ausgeführt Leistungsstr (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus	
	OT/ST (lang)	27	208387	Max Warp 80	00 X-TEND 0.3 GREEN	160WR) X]
	SB	5	208380	Max Warp 80	00 X-PRESS 0.3 GREE	N 25W			X			
	UT (lang)	17	208387	Max Warp 80	00 X-TEND 0.3 GREEN 160WR) X]
	GB-1	4	100831	Blue Line X-	Tend 0.3 500 E				X]
_300 ·	Zusätzlich auszuführende Art am Belichtungsge											
	bzw. das Gerät	le- und	Betriebsbuch ba	w. den Gerä	und Betreiber) an F Tepass! Die Fachkra	ıft bestäti	gt mit seiner l	Unterschrift, dass di	e angeg	ebene	n optisch	
_290	Firma der Fach		anongsgemas a	iusgeiduschi,	sowie die auszufüł	and the second se	irma Betreibe		gerunn w	uraen		
	Straße/Nr.				Straße/Nr.							
	Plz./Ort E-Mail Adresse	(Pflichi	feld)		Plz./Ort Kunden-Nr.							_
- 280	Vor-/Name de				E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber							-
	Datum/Untersc Fachkraft					-) Datum/Unters Betreiber/in					_
270	Germany Phon	e: +49 (H Industriestraß 0)5931 9830-0 F	ax: +49 (0)59.	31 9830-97				Contraction of the second	E		ទ្ធហ្វះ
	E-mail: info@ne	w-tech	nology.de / ww	w.new-techn	ology.de			DEKRA				