	.400	U3 BEC	ТХТ	ICHN	<u></u>		r b l		0.01417-	
		O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder								
Ξ		äquivalenten o _l	ptisch wirl	ksamen Baut	eile wie UV-L	ampen, UV-Strahlern,	Filterscheiben, Vorsc	haltgeräte, EPROM s	owie den ge	gebenenfalls
=	.390	notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der								
Ē		Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.								
=		Hersteller de	s Belicht	tungsgerät	es:	JK-Products Gm	bH/Rottbitzer Stra	ısse69/53604 Bad	Honnef	
	.380	Bezeichnung	Belicht	ungsgerät:		UV-Kit ID-1096: Ergoline Classic 450 Super Power				
=		Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung				
Ξ	250	Geräte-Nr. Belichtungsgerät:				Butter-ID: 1096				
=	.3/0	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: Premium Color Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.								
Ξ						lichen Ausbildung, iten beurteilen und				er einschlägigen
8	57.6	OPTISCH W	/IRKSAN	AME BAUTEILE					Bauteil	Durchgeführte Maßnahmen
		Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW IECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung',							(bitte ankreuzen / eintragen)	
		dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen								ührt gsstuf oder odus)
			Anz.	ArtNr.		ArtI	Bezeichnung		äquivalent original	ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)
		OT/ST (lang)	25	208386	Max Warp 80	00 X-PRESS PLUS 0.3 GI			X	
Ē						00 X-PRESS PLUS 0.3 GREEN 100WR			X	
111						Tend 0.3 500 E				
E										
	200									
		Zusätzlich auszuführende Arbe am Belichtungsgerä								
		Senden Sie ein E	xemplar u			und Betreiber) an Fa				
=	70N		eile ordnu			epass! Die Fachkraft sowie die auszuführe		ngsgemäß durchgel		
=	LIV	Straße/Nr.	idii				Straße/Nr.			
=		Plz./Ort					Plz./Ort			
=	780	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)			Kunden-Nr. E-Mail Adresse	(Pflichtfeld)		
=	LUV	Vor-/Name der					Ansprechpartn			
<u>dundandandanda</u>		Datum/Untersch Fachkraft	riπ der				Datum/Untersc Betreiber/in	ririπ		
=	270	UV-POWER-LICHT Germany Phone						witner Comments	IN CONTRACT	
		E-mail: info@new						DEKRA	0360	MENG-MERNINGTO SID.