400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf c	die Bestrahlungs:	stärke Eer	0.3W/q	m		
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.										
			tätigung dieser :htungsgerät	amente s ate	CONTRACTOR CONTRACTOR						
= 380			htungsgerät:		KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach UV-Kit ID-1180: KBL megaSun 4000 Super						
	Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung						
=	Geräte-Nr. Belichtungsgerät.				Butter-ID: 1180						
<u>=</u> 370	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte										
						(enntnisse und Erfahru nögliche Gefahren er			er einschlägigen		
360	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN ligung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", izen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			Bauteil	eistungsstufe? z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)		
		Anz.	ArtNr.		ArtBe	zeichnung		äquivalent original	ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)		
	OT/ST (lang) 24 208382 Max Warp 80				0 X-PRESS 0.3 GREEN 100WR			X 📗			
	UT (lang)	16	208382	Max Warp 80	0 X-PRESS 0.3 GREEN 100WR			x 🗌			
	GB-1	3	100830	Blue Line X-	end 0.3 500 S			X 🗌			
	Zusätzlich										
	auszuführende Ar am Belichtungsge	rät:		/C 11 0		40 (0) 5003 000000 0					
<u>=</u> = 290	bzw. das Gerä	le- und B	etriebsbuch bz	w. den Geräl	lepass! Die Fachkraft be	+49 (0)5931 -983098, Sie •stätigt mit seiner Untersc den Arbeiten ordnungsge	hriff, dass die a	ngegebene	n optisch		
<u>= 290</u>	Firma der Fach		mongagemus u	osgeidosciii,	. Sowie Gie Goszofoffell	Firma Betreiber	.mair-dorchiger	om worden			
	Straße/Nr.				Straße/Nr.						
=	Plz./Orf E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Piz./Ort Kunden-Nr.					
<u>=</u> 280	Vor-/Name der Fachkraft					E-Mail Adresse (Pflic Ansprechpartner Bet	2 22				
<u></u>	Datum/Unterschrift der Fachkraft					Datum/Unterschrift Betreiber/in					
- 224		НТ СМВН	l Industriestraße	24-26 49716	Meppen /	The state of the s					
<u>-</u> -	Germany Phon	e: +49 (C)5931 9830-0 Fo ology.de / www	ax: +49 (0)593	31 9830-97	DEN		Constitution of the Consti	new Technolo	કેતો _.	