= 400 = 300	Es wird hiermi	it erklärt,	dass das nach	folgend ange	gebene Solarium	durch Aust	ausch der Altte	gsstärke Eer ile gegen die ange altgeräte, EPROM s	geben	ien or	iginale			
=390 =	notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.													
			chtungsgerä		KBL AG / Rir	- MD-2200 mml								1
<u>= 380</u>			.htungsgerät		UV-Kit ID-1335: KBL megaSun 6800 Super Power									
	Zusatzinfo z				BlueLine (BlueQ) Umrüstung								-	
=	Geräte-Nr. I				Butter-ID: 1335									E.
<u>= 370</u>	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: Premium Color Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.													_
-	(Als Fachkr	aft gilt, v	wer aufgrund	seiner fach	lichen Ausbildı	ung, Kennt	nisse und Erfo	ahrungen sowie l	(ennti		er ein:	schläg	gigen	
		-	AME BAUTI	-	iren beurreilen	una mogli	che Gerahre	n erkennen kanr		uteil	Durch	hgeführl	te Maßna	ahmen
	Der Hersteller der Markenb dass unter Be	r bzw. Ers ezeichnu erücksich	tinverkehrbring ung NEW TECHN tigung der Ferti	jer der nachfo IOLOGY (NT), igungstoleran:	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile , bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", nzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen reisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).				ent		(bitte ankreuzen / eintragen) o der graz o der o der			
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnung				äquivalent	original	ausgeführt	Leistungsstufe? (z.B. "2" oder		
	OT/ST (lang)	27	208387	Max Warp 80	300 X-TEND 0.3 GREEN 160WR 300 X-PRESS 0.3 GREEN 100WR									7
	UT (lang)	21	208382	Max Warp 80							Н			7
	GB-1	4	100830	Blue Line X-1	-Tend 0.3 500 S				X					Ī
E_300 ·	Zusätzlich	_							-	_	-	_		-
	auszuführende Ar am Belichtungsge													
-								Sie erhalten darau erschrift, dass die o					ärung,	
Ξ 200		uteile ord				führenden A		gsgemäß durchgei				sen		
= 270	Straße/Nr.	ikraii					rma beireiber raße/Nr.							
	Plz./Ort						z./Ort							_
= = 280	E-Mail Adresse	→ (Pflichtf	eld)			К	unden-Nr.							_
6VV	Vor-/Name de	er Fachkr	aft				Mail Adresse (nsprechpartne	and the second						_
 	Datum/Unterso					D	atum/Untersch							-
-	Fachkraft					B	etreiber/in							
=_270 =	Germany Phor	ne: +49 (C	Hindustriestraß 0)5931 9830-0 F 10logy.de / ww	ax: +49 (0)593	31 9830-97			CERRA	ep (DN(up) max Technol er dyny		Ne		hnolo	ନ୍ଦ୍ୟଂ

8.8