Ξ	.400	O3 BEST													
	.390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.													
		Hersteller des B	elich	lungsgerä	tes:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef									
-	.380	Bezeichnung Be	ungsgerät		UV-Kit ID-1413: Ergoline Affinity 800 Twin Power o. Shoulder Tan										
		Zusatzinfo zum	Gerä	h		BlueLine (BlueQ) Umrüstung									
	170	Geräte-Nr. Belic Artikel-Nr./Beste	the second product			Butler-ID: <b>1413</b> UV-Variante: Premium Color									
	.5/0	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.													
						:hlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen eiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)									
1	37.6	<u>OPTISCH WIR</u>	KSAI	MEBAUT	<u>EILE</u>					Bc	uteil			hite Maßn	
a la sa si s		der Markenbezeic dass unter Berücks	hnung sichtig	NEW TECHN ung der Ferfi	OLOGY (NT), igungstoleran:	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile , bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", nzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen reisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).					nal	ausgeführt eistungsstufe? iziB. * 2* oder 300W o. Ökomodus)			
		A	nz.	ArtNr.		ArtBezeichnung				äquivalent	original	ausg	Leish	(z.B. "2" ( 300W o. Ökomod	
		OT/ST (lang) 32		208387	Max Warp 80	300 X-TEND 0.3 GREEN 160WR									
		UT (lang) 18		208382	Max Warp 800 X-PRESS 0.3 GREEN 100WR										
		GB-1 4		100831	Blue Line X-1	-Tend 0.3 500 E				X					
-	300	Zusätzlich	-										_		-
		auszuführende Arbeiter am Belichtungsgerät:	1												
-		Senden Sie ein Exer bzw. das Geräte- u												klärung,	
	701	wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Firma der Fachkraft													
=	679	Straße/Nr.			Straße/Nr.									_	
		Plz./Ort					_	Plz./Ort							_
	300	E-Mail Adresse (Pflichtfeld) E-Mail Adresse (Pflichtfeld)													_
-	.280	Vor-/Name der Fac	hkraft					E-Mail Adresse ( Ansprechpartne	and the second						
		Datum/Unterschrift Eachkraft	der					Datum/Untersch Batraibar/in	rift						
-		Fachkraft	1.11.20					Betreiber/in							
-	270	UV-POWER-LICHT G Germany Phone: +4								to CONTRACT		INE	in T	Echnolo	)an.
		E-mail: info@new-te	chnol	ogy.de / ww	w.new-techno	ology.de			DEKRA	ALE P	9		e a		

....