400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf c	lie Bestrahlungs	stärke Eer	0.3W/q	m	
<u> </u> - - 	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	- Marian Constant		tätigung dieser :htungsgerät				acomiconistation.			
= 380			htungsgerät		KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach UV-Kit ID-1452: KBL megaSun 5000 Super Power E 6 (45/4)					
= = =	Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung					
=	Geräte-Nr. Belichtungsgerät.				Butter-ID: 1452 UV-Variante: Premium Color					
<u>=</u> 370	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fa									
					lichen Ausbildung, K iten beurteilen und n				er einschlägigen	
<u>=</u> 360	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN tigung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			Bauteil	cestungsstufe? cestungsstufe? z.B2" oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivalent original	ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang)	OT/ST (lang) 28 208387 Max Warp 800 2				X-TEND 0.3 GREEN 160WR				_
	UT (lang)	17	208382	Max Warp 80	00 X-PRESS 0.3 GREEN 100	3 GREEN 100WR				
	GB-1	4	100830	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S	00 S				
										_
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
=					und Betreiber) an Fax: - tepass! Die Fachkraft be					
<u>=</u> = 290		Jteile ord			sowie die auszuführend					i i
	Straße/Nr.				Straße/Nr.					
	Plz./Ort					Plz./Ort				
= 280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflic	htfeld)			
280	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der					Ansprechpartner Be	treiber			
=	Fachkraft	ar der				Betreiber/in				
<u>270</u>	Germany Phor	ie: +49 (C	l Industriestraße)}5931 9830-0 F iology.de / ww	ax: +49 (0)59:	31 9830-97	0	ARA (CONTON Tracipodoses Como	new Technolog	3 1 3.