-	.400								ngsstärke Eer						
	.390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.													
Ξ		Hersteller d	es Belic	:htungsgerä	tes:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef									
-	.380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1059: Soltron Z-45 Turbo R7s (Serie bis 09'2001)									
		Zusatzinfo z	um Ge	rät:		BlueLine (BlueQ) Umrüstung								-	
	270	Geräte-Nr. I Artikel-Nr./B				Butler-ID: 1059 UV-Variante: Premium Plus									
-	.5/0	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fac													
-									ahrungen sowie n erkennen kanı		nis d	er eins	chlä	gigen	
5	87.K	OPTISCH	WIRKS.	AMEBAUTE	EILE					Bo	uteil	and the second second	171	te Maßn	
		der Markenb dass unter Be	ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN ligung der Ferli	OLOGY (NT), gungstoleran	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).				alent	äquivalent original		ausgeführt le is tungsstufe? (2.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)		
		Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung				äquiv	original	ausge	Leistunç (~ ¤ ~ 2"	(2.8. 2 300W o. Ökomo	
		OT/ST (lang)	19	208352	Max Warp 10	1000 Longlife X-TEND PLUS 0.3 160WR 1000 Longlife X-TEND PLUS 0.3 160WR									7
1		UT (lang)	24	208352	Max Warp 10										
		GB-1	3	100830	Blue Line X-	-Tend 0.3 500 S				x	\square				7
	300	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge	erät:		an /fambland	und Roboiles Aur		0\5021_002000	Cia askatkan danan				1	9	-
Ξ		bzw. das Gerä	te- und B	etriebsbuch bz	w. den Gerät	epass! Die Fachk	kraft bestäti	gt mit seiner Un	. Sie erhalten darau terschrift, dass die o asgemäß durchge	angeg	ebene	n optis		arung,	
-	.290	90 wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Firma der Fachkraft Firma Betreiber													
		Straße/Nr.					_	Straße/Nr.							
-		Plz./Ort Plz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Kunden-Nr.													
	.280	Vor-/Name de						E-Mail Adresse (Ansprechpartne							
		Datum/Unterso						Datum/Untersch Betreiber/in	Contractor of the Parlament of the						_
-					24 24 49734	A			-						
	270	Germany Phor	ne: +49 (0	l Industriestraße 1)5931 9830-0 F 1ology.de / ww	ax: +49 (0)593	31 9830-97			CONTRACT OF CONTRACT OF CONTRACT	IS CONTRACT)	NE		chnolo	J∂.Al.

....