 400	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	Imrüstung auf di	e Bestrahlur	gsstärke Eer	0.3W/c	ım	
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belic	:htungsgerät	es:	KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1069: KBL megaSun 4500 Ultra Power					
= = =	Zusatzinfo zum Gerät:			BlueLine (BlueQ) Umrüstung (Strahlungsnorm Typ 4)						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 1069 UV-Variante: Premium Plus					
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
_					ilicnen Ausbildung, Ke iten beurteilen und m				er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN ligung der Ferlig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	bestätigt mit einer geson zen, erythemwirksam ide	äquivalenten optisch wirksamen Bauteile esonderten "Äquivalenz Bestätigung", n identische Werte zu den originalen nmern sind hier maßgebend).			ausgeführt Leistungsstufe? (2.B. 2 oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.			ArtBezeichnung			äquivalent original	aus (z.B 300'		
	OT/ST (lang)	24	208350	Max Warp 1	000 Longlife X-TEND 0.3 160	WR		X		
	UT (lang)	16	208350		000 Longlife X-TEND 0.3 160	WR		X		
	GB-1	3	100830	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S			X		
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
=					und Betreiber) an Fax: + tepass! Die Fachkraft bes					
<u>=</u> <u>=</u> 290		Jteile ord			, sowie die auszuführend					
	Straße/Nr.					Straße/Nr.				
	Plz./Ort					Plz./Ort				
= 280	E-Mail Adresse	(Pflichtf	eld)			Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)			
	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift					
	Fachkraft	ar der				Betreiber/in				
= 270	Germany Phon	ie: +49 (0	l Industriestraße 1)5931 9830-0 Fa	ax: +49 (0)59	31 9830-97			(in Charles)	new Technolog	ने∩ः न
	E-mail: info@ne	w-techn	ology.de / www	w.new-techn	ology.de		DEKRA			