<u>400</u> =					mrüstung auf c					
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belic	:htungsgerät	es:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1196: Ergoline Classic 450 Ultra Turbo Power					
= = =	Zusatzinfo zum Gerät:			BlueLine (BlueQ) Umrüstung						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 1196 UV-Variante: Premium Plus					
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
<u> </u>					iten beurteilen und r				er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHN ligung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äqr bestätigt mit einer geso zen, erythemwirksam ic eisen. (Die Artikelnumm	onderten "Äquivalen dentische Werte zu o	z Bestätigung", en originalen	äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? Leistungsstufe? (z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBe	ArtBezeichnung			ausgefül Leistungs (z.B. "2" c 300W o. Ökomod	
	OT/ST (lang)	25	208352	Max Warp 10	000 Longlife X-TEND PLUS	0.3 160WR		X		_
	UT (lang)	17	208352	Max Warp 10	000 Longlife X-TEND PLUS	0.3 160WR		X		
	GB-1	4	100831	Blue Line X-	Tend 0.3 500 E			X		l
	Zusätzlich auszuführende Ar	beiten								
	am Belichtungsge	erät:	ar unterschriebe	en (Fachkraft	und Betreiber) an Fax:	+49 (0)5931 -983098	, Sie erhalten darau	fhin die Kon	formitätserkläruna.	
<u>=</u> =_290	bzw. das Gerä wirksamen Bau Firma der Fach	te- und B uteile ord	etriebsbuch bz	w. den Gerä	tepass! Die Fachkraft be , sowie die auszuführen	estätigt mit seiner Un den Arbeiten ordnur Firma Betreiber	terschrift, dass die o	ınge geben e	en optisch	
	Straße/Nr. Plz./Ort					Straße/Nr. Plz./Ort				
= 280	E-Mail Adresse	(Pflichtfe	eld)			Kunden-Nr. E-Mail Adresse	(Pflichtfeld)			
ZOV =	Vor-/Name de	r Fachkr	aff		Ansprechpartner Betreiber					
	Datum/Unterso Fachkraft	hrift der				Datum/Untersch Betreiber/in	nrif f			
<u>270</u>	Germany Phon	ie: +49 (0	Industriestraße)5931 9830-0 Fo ology.de / www	ax: +49 (0)59	31 9830-97		DEKRA	(S EDVICE) SURFACE STREET	NEW TECHNOLOGY]*