400 	O3 BESTÄTIGUNGzur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls										
390	notwendigen Reduzierungen der Vorschattleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.										
	Hersteller des Belichtungsgerätes: Bezeichnung Belichtungsgerät:				JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef						
 380					UV-Kit ID-1287: Soltron M-50 Super m. Schulterbräuner (Strahler 1-seitig						
		Zusatzinfo zum Gerät:				gesockelt)					
	Zusatzinto z	um Ge	erat:		BlueLine (BlueQ) Umrüstung						
270	Geräte-Nr. E Artikel-Nr./B						Butler-ID: <mark>12</mark> UV-Variante: Pre		lus		
- 2/0				en Tätigkeite	en der Umrüstung,	beauftragen Si	e eine autorisierte Fc				
							id Erfahrungen sowie fahren erkennen kar		nis de	er einschlägigen	
	-		-	-	nen beonenen on	a mognerie oe.		-	auteil	Durchgeführte Maßna	ahme
	der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT),				lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen					(bitte ankreuzen / einti	
										ufe?	ç.
					eisen. (Die Artikelnur			alent		führt ngsstufi 2° oder o.	
		Anz.	ArtNr.		Art	Bezeichnung		äavivalent	original	ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang)	26	208329	Max Warp 1	000 Longlife X-PRESS P	LUS 0.3 100WR		X			٦
	SB	7	208301	Max Warp 1	000 Longlife X-TEND 0.3	25W		X			
	UT (lang)	17	208329	Max Warp 1	000 Longlife X-PRESS P	LUS 0.3 100WR		x			7
	GB-1	3	100831	Blue Line X-	Tend 0.3 500 E			x			5
300 ·	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge										
	Senden Sie ein	Exempl					83098, Sie erhalten dara				
79N		uteile oro					er Unterschrift, dass die rdnungsgemäß durchg siber				
- 6 /V	Straße/Nr.					Straße/Nr.					
	Plz./Ort					Plz./Ort					
200	E-Mail Adresse	(Pflicht	feld)			Kunden-N					
280	Vor-/Name de	r Fachk	raft				esse (Pflichtfeld) oartner Betreiber				
280	Datum/Unterso Fachkraft	hrift der	6			Datum/Un Betreiber/i	terschrift				
270			H. In chunking have	24 24 40724	Monnor /		Real Property lies				
270 	Germany Phon	ie: +49 (H Industriestraß 0)5931 9830-0 F nology.de / ww	ax: +49 (0)59	31 9830-97		DEKRA	Contrast and Tables State	2	net Teshnolo	ι GΛJ°