	400											
Ξ		03 BE	STA	TIGUN	1Gzur U	mrüstung auf	die Bestrahlui	ngsstärke Eer	0.3W/q	m		
							ch Austausch der Altt					
=							, Filterscheiben, Vorsc Igen durch Menüeinsl					
=	.390					C. A.	on 0,3W/qm entspric			1 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
=		Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, ei gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.								achweis, eine		
Ξ		güllige Aquivo	alenzbest	ätigung diese	r Erklärung be	ziehungsweise dem "	Geräte- und Betriebsl	ouch" beizulegen.				
=	200	Hersteller d	es Belic	htungsgerä	ites:	KBL AG / Ringst	raße 24-26 / 56307	Dernbach				
=	. 580	Bezeichnun	ıg Belic	htungsgerät	i:	UV-Kit ID-1355: I	KBL Atlantis S2.3					
=		Zusatzinfo z	um Go	-;;+·		Pluel inc 900W F	P7a/PluaO) Umrija	tuna				
=						BlueLine 800W R7s(BlueQ) Umrüstung						
Ξ	270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Butler-ID: 13: Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: Pre										
5	.J/V				en Tätigkeite	en der Umrüstung, I	oeauftragen Sie eir	ne autorisierte Fac	hkraft.			
=		(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)										
	-											
						olaend aufaeführten ä	iauivalenten optisch v	ivalenten optisch wirksamen Bauteile		Durchgeführte Maßnahmen (bitte ankreuzen / eintragen)		
		der Markenbe	ezeichnu	ng NEW TECHÑ	IOLOGY (NT),	bestätigt mit einer ge	sonderten "Äquivalen identische Werte zu «	ız Bestätigung",	400	or o		
Ξ							mern sind hier maßg		äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)		
-			A	A.J. No.		A.4.1	Pazalahnuna		äquivale	ausgefü Leistung (z.B. "2" 300W o. Ökomoo		
			Anz.	ArtNr.		Ari	Bezeichnung		:0 0	5 <u>3 7 % 0</u>		
Ē		OT/ST (lang)	28	208350	Max Warp 1	000 Longlife X-TEND 0.3	160WR		X			
		UT (lang)	17	208327	Max Warp 1	000 Longlife X-TEND 0.3	100WR		X			
		GB-1	4	100835	Blue Line X-	Tend 0.3 800W S			X			
	200 -											
		Zusätzlich auszuführende Arl am Belichtungsge										
				ır unterschrieb	en (Fachkraff	und Betreiber) an Fa	x: +49 (0)5931 -983098	3, Sie erhalten darau	hin die Kon	formitätserklärung,		
		bzw. das Geräl	te- und B	etriebsbuch b	zw. den Gerä	tepass! Die Fachkraft	bestätigt mit seiner Ur	nterschrift, dass die a	ngegebene	n optisch		
=	. 290	Firma der Fach	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	nongsgemas (-wagerdoscili	sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgel Firma Betreiber			omi worden			
=		Straße/Nr.					Straße/Nr.					
		Plz./Ort					Plz./Ort	,				
=	200	E-Mail Adresse	(Pflichtfe	eld)			Kunden-Nr.	(PflichHold)				
-	.280	Vor-/Name de	r Fachkro	aff			E-Mail Adresse Ansprechpartne					
=		Datum/Unterso	hrift der				Datum/Untersc	hrift				
<u>dundandandanda</u>		Fachkraft					Betre iber/in					
=	270	UV-POWER-LIC Germany Phon						Internal *	CO (DATOR)			
	h/V	E-mail: info@ne		Same and the same				DENRA	AT NO.	NEM-LECHNOLOSA.		