400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf die	e Bestrahlur	gsstärke Eer	0.3W/q	m	
= = 390 = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebene originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belic	:htungsgerät	es:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1394: Soltron M-55 Super o. Schulterbräuner (Strahler 1-seitig gesockelt)					
<u> </u>	Zusatzinfo zum Gerät:			BlueLine (BLueQ) Umrüstung						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 1394 UV-Variante: Premium Plus					
<i></i> //	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
	Bestimmung	gen, die	ihm übertrag	enen Arbe	iten beurteilen und mö			.)		**************************************
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHN ligung der Ferlig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	lgend aufgeführten äquiv bestätigt mit einer gesond zen, erythemwirksam ider eisen. (Die Artikelnummer	derten "Äquivalen: ntische Werte zu d	:Bestätigung", en originalen	äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (2.B. 2 oder 3300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnung			äqu	aus Leis 3001 Öko	
	OT/ST (lang)	29	208329	Max Warp 10	000 Longlife X-PRESS PLUS 0	.3 100WR		X		
	UT (lang)	17	208329		000 Longlife X-PRESS PLUS 0	.3 100WR		X		
	GB-1	3	100831	Blue Line X-	Tend 0.3 500 E			X		
_ 100									-	
=300 .	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
	Senden Sie ein	Exemplo			und Betreiber) an Fax: +4 repass! Die Fachkraft best					
<u>=</u> = 290		Jteile ord			sowie die auszuführende					
	Straße/Nr.					Straße/Nr.				
	Plz./Ort					Plz./Ort				
=_280	E-Mail Adresse	7.00 22.00				Kunden-Nr. E-Mail Adresse (
	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift					
=	Fachkraft				AND DESIGNATION OF THE PARTY OF	Betreiber/in				
<u>=</u> 270	Germany Phon	ie: +49 (0	Industriestraße }5931 9830-0 Fo ology.de / www	ax: +49 (0)593	31 9830-97		DENRA	OTATION OF THE PROPERTY OF T	neiv Technolog	₹ / J°