400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	Imrüstung auf di	e Bestrahlur	ngsstärke Eer	0.3W/q	m	
= = = 390 =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belic	htungsgerät	es:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
<u>=</u> 380	Bezeichnur	ng Belic	htungsgerät:		UV-Kit ID-1458: Soltron M-55 Super m. Schulterbräuner (Strahler 1-seitig gesockelt)					
=	Zusatzinfo zum Gerät:			BlueLine (BlueQ) Umrüstung						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 1458 UV-Variante: Premium Plus					
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.  (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägig									
<u> </u>					ilicnen Ausbildung, Ke iten beurteilen und m				er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenb dass unter Be	bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHN igung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	bestätigt mit einer geson zen, erythemwirksam ide	ührten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", wirksam identische Werte zu den originalen ikelnummern sind hier maßgebend).			ausgeführt Leistungsstufe?  (2.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz.         ArtNr.           OT/ST (lang)         29         208329         Max Warp 1000 Longlife X-PRES				ArtBezeichnung			äquivalent original	ausgefü Leistung (z.B. "2" 300W o. Ökomoo	
					000 Longlife X-PRESS PLUS	0.3 100WR		X 🗌		5
	SB	7	208301	Max Warp 1	000 Longlife X-TEND 0.3 25W	l		X		
	UT (lang)	17	208329	Max Warp 1	000 Longlife X-PRESS PLUS	0.3 100WR		X		]
	GB-1	3	100831	Blue Line X-	Tend 0.3 500 E			X		
=_300 ·	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
=	Senden Sie ein	Exemplo			und Betreiber) an Fax: + tepass! Die Fachkraft bes					
<u>=</u> = 290		uteile ord			, sowie die auszuführend					
	Straße/Nr.					Straße/Nr.				
	Plz./Ort					Plz./Ort				
<b>=_280</b>	E-Mail Adress e		200		Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
	Vor-/Name der Fachkraft  Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber  Datum/Unterschrift					
=	Fachkraft				September 1	Betreiber/in				
<u>=</u> 270	<b>Germany Phor</b>	ie: +49 (0	Industriestraße 35931 9830-0 Fe ology.de / www	ax: +49 (0)59	31 9830-97		DEKRA	OTATION OF THE PROPERTY OF T	new Technolog	કેતો,