400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	Imrüstung auf d	lie Bestrahlur	ıgsstärke Eer	0.3W/q	m	
= = 390 = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belic	htungsgerät	es:	KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-232: KBL megaSun 5800 Super Power (p2)					
=	Zusatzinfo zum Gerät:			Strahlungsnorm Typ 4						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 232 UV-Variante: Premium Plus					
<u></u>	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft allt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
<u> </u>					ilichen Ausbildung, K ilten beurteilen und n				er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenb dass unter Be	bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHN igung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	bestätigt mit einer geso zen, erythemwirksam id	rten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile er gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", ksam identische Werte zu den originalen elnummern sind hier maßgebend).			ausgeführt Leistungsstufe? (2.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivalent original	ausgefüt Leistungs (z.B. "2" c 300W o. Ökomod	
	OT/ST (lang)	24	208350	Max Warp 1	000 Longlife X-TEND 0.3 160)WR		X 🗌		
	OT/ST (kurz)	2	208280	Max Warp 8	00 X-TEND M80 80W (P2)			x		
	UT (lang)	18	208327	Max Warp 1	000 Longlife X-TEND 0.3 100)WR		X _		
	GB-1	4	100401	High Energy TX				X		
=_300 ·	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
					und Betreiber) an Fax: + tepass! Die Fachkraft be					
<u>=</u> = 290		uteile ord			, sowie die auszuführend					
	Straße/Nr.					Straße/Nr.				
	Plz./Ort				Plz./Ort					
=_280	E-Mail Adresse		200		Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift					
	Fachkraft					Betreiber/in				
<u>=</u> 270	Germany Phor	ie: +49 (0	Industriestraße 35931 9830-0 Fe ology.de / ww	ax: +49 (0)59	31 9830-97		DENRA	Operation	NEW LEGIMOLOGA	