= 400	03 BESTÄTIGUNGzur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm											
390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine											
<u> </u>	Sector Se			the second of the second	ziehungsweise den		and the second second second second					
= = 200	Hersteller d	es Beli	chtungsgerät	es:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef							
)ov =	Bezeichnun	ig Belic	: htungsgerät		UV-Kit ID-1044: Ergoline Classic 600 Turbo Power							
-	Zusatzinto z	um Ge	rät:		BlueLine (BlueQ) Umrüstung							
= 270	Geräte-Nr. E Artikel-Nr./B				Butler-ID: 1044 UV-Variante: Premium Royal							
=	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen											
-					iten beurteilen ui				n.)			
		OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile								teil	Durchgeführte Maßnah (bitte ankreuzen / eintro	
	der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", 🗧 🔓										rt stufe? der us)	
	UV-Lampen s	owie UV	-Strahler des So	lariums autwo	reisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).				äquivalent	original	ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung				äq	ori	ă 30 (z lei ă	_
	OT/ST (lang)	33	200545	High Power Pi K500/2 Intensive QXIII +25 160WR					X]
	SB	5	208301	· ·	200 Longlife X-TEND 0.3 25W 21 K500/2 Intensive QXIII +25 160WR				X			
	UT (lang) GB-1	17	200545						X	-] T
	66-1	4	100031		end 0.3 500 E				X			
											-	
	Zusätzlich auszuführende Arl am Belichtungsge											
-	Senden Sie ein	Exempl			und Betreiber) an I							
= = 200		uteile oro			epass! Die Fachkra sowie die auszufüt	nrenden						
= 270	Straße/Nr.	ikraii			Straße/Nr.							_
	Plz./Ort				Piz./Ort							
280	E-Mail Adresse	(Pflicht	eld)		Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)							
	Vor-/Name der Fachkraft Ansprechpartner Betreiber											
	Datum/Untersc Fachkraft	nnftder					Datum/Unterschr Betreiber/in	1Π 				
= 270			H Industriestraße 0)5931 9830-0 Fe		Contraction and an end of the second second				cu (DNITING			
			iology.de / ww					DEKRA	Course and	Ż	NEW-LECHNOLOS	Job.