400 =					mrüstung auf					
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belic	htungsgerä	tes:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
_ 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1046: Ergoline Avantgarde 600 Ultra Turbo Power (VSG-140W)					
	Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung					
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 1046 UV-Variante: Premium Royal					
	Für die am	Gerät a	uszuführende			ine autorisierte Fachkraft. Irfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen				
					iten beurteilen und				er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenbo dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN ligung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	bestätigt mit einer ges zen, erythemwirksam	gend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile estätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", en, erythemwirksam identische Werte zu den originalen sen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			ausgeführt Leistungsstufe? (2.8. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivalent original	ausgefü Leistung (z.B. "2" (300W o. Ökomoc	
	OT/ST (lang) 26 200545 High Power P				Pi K500/2 Intensive QXIII +25 160WR			X 🗌		
	SB	7	208301	Max Warp 1	000 Longlife X-TEND 0.3 2	5W		X		
	UT (kurz)	21	200545	High Power	Pi K500/2 Intensive QXIII +	25 160WR		X		
	GB-1	3	100831	Blue Line X-	Tend 0.3 500 E			X		
	Zusätzlich auszuführende Ar									
	Senden Sie ein	ALL ST	ar unterschrieb	en (Fachkraff	und Betreiber) an Fax	: +49 (0)5931 -983098	3, Sie erhalten darau	fhin die Kon	formitäts erklärung,	
<u> </u>	wirksamen Bau	Jteile ord			tepass! Die Fachkraft b , sowie die auszuführe	nden <mark>Ärbeiten ordnu</mark>	ngsgemäß durchge			
	Firma der Fach Straße/Nr.	ıkraft				Firma Betreiber Straße/Nr.				
	Plz./Orf					Plz./Ort				
= = 280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
= 200	Vor-/Name der Fachkraft				Ansprechpartner Betreiber					
280	Datum/Unterso Fachkraft	nriff der				Datum/Untersc Betreiber/in	nnπ			
= 270	UV-POWER-LIC Germany Phon						Terthology (C CONTON	NEW JERMANDON	
	E-mail: info@ne	w-techn	ology.de / ww	w.new-techn	ology.de		DEKRA	O. W.		