_ 400	103 BE	stä	TIGUN	Gzur U	mrüstung al	ıf die	Bestrahl	unasstärke	Fer(1.31	N/a	1m	
- _ 390	Es wird hiermit äquivalenten notwendigen Europäischen	erklär optisch Reduzie Regula	, dass das nacht wirksamen Baut erungen der Vors tlionen sowie de	olgend ange teile wie UV-L chaltleistung r erythemaler	gebene Solarium d ampen, UV-Strahle en (Softwareänder n Bestrahlungsstärke Bei dem Einsatz vor	lurch Aus m, Filters rungen d e von 0,3	itausch der A cheiben, Vo urch Menüei W/qm entsp	litteile gegen die rschaltgeräte, EPR nstellung, VSG um richt. Als Grundlag	angege OM sov 1/abkle ge diese	eben vied mme erErk	ien oi Ien g en usv (lärur	riginalen oder Jegebenenfalls w.), den ng gilt der	
	and the second			the second of the second	ziehungsweise den		and a south of the			. 151 2	.om k	lachweis, eine	
	Hersteller des Belichtungsgerätes:				JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef								
. 380	Bezeichnun	g Beli	chtungsgerät	:	UV-Kit ID-1093: Ergoline 500 Turbo Power								
	Zusatzinfo z	um G	erät:		(BlueLine(Blue Q) Umrüstung)								
777	Geräte-Nr. B Artikel-Nr./B				Butler-ID: 1093 UV-Variante: Premium Royal								
.3/0				n Tätigkeite	en der Umrüstung	j, beauf	tragen Sie (Sec. 1				
					lichen Ausbildun iten beurteilen u					nntr	nis d	er einschlägigen	
_360	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung', dere unter Bestäcklicher um des Fortigungenkologien unter multicher identige bewichte wirder der schlegenderten								eile	Bai	uteil	Durchgeführte Maßn (bitte ankreuzen / ein	ntrage
					zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).					äquivalent	nal	ausgeführt Leistungsstufe? (2.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		Ar	tBezeic	hnung			äqui	original	ausgefü Leistung (z.B. "2" 300W o. Ökomo	5
	OT/ST (lang)	27	200545	High Power	Pi K500/2 Intensive QX	(111 +25 160)WR			Х			
	SB 5 208301 Max Warp				000 Longlife X-TEND 0.3 25W					X			
	UT (lang)	17	200545		Pi K500/2 Intensive QXIII +25 160WR					x			
	GB-1	4	100831	Blue Line X-	Tend 0.3 500 E	500 E				Х			
.300 -	Zusätzlich									_			_
	auszuführende Art am Belichtungsge												
	bzw. das Gerät	e- und	Betriebsbuch bz	w. den Gerä	und Betreiber) an I Tepass! Die Fachkra	ıft bestät	igt mit seiner	Unterschrift, dass	die an	ge ge	bene	en optisch	
	Firma der Fach		anongsge maß a	osge rauschi,	, sowie die auszufüł		Arbeiten ord Firma Betreib		Ingeror	m W	Jraen	D	
	Straße/Nr.					_	Straße/Nr.						
	Plz./Ort E-Mail Adresse	(Pflich	ffeld)		Piz./Ort Kunden-Nr.								
_280	Vor-/Name de				E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber								
	Vor-/Name de Datum/Untersc Fachkraft						Datum/Unter Betreiber/in						
_270	Germany Phon	e: +49	3H Industriestraße (0)5931 9830-0 F inology.de / ww	ax: +49 (0)59	31 9830-97			E CARA	C	CONFORM CONFORM CONFORM CONFORM	•		્રેકપા