400	103 BE	SТÄ	TIGUN		mrüstung au	ıf die	Restrah	lungstärke	- For	0.31	V/a	m	
300	Es wird hiermil äquivalenten	terklärt, optisch	dass das nach wirksamen Bau	folgend ange teile wie UV-L	gebene Solarium d ampen, UV-Strahle en ( Softwareänder	urch Au m, Filters	stausch der scheiben, Vo	Altteile gegen di orschaltgeräte, E	e ange PROM se	geben owie d	en or Ien ge	iginalen oder egebenenfalls	
<u>= 390</u> =	Europäischen Auslieferungsz	Regulat zustand	tionen sowie de des Solariums a	r erythemaler Ils Neugerät. I	n Bestrahlungsstärke Bei dem Einsatz von	e von 0,3 i nicht o	3W/qm entsp riginalen op	oricht. Als Grundl tisch wirksamen l	age die Bauteile	ser Erl	därun	g gilt der	
	gunge Aquivalenzbestangung aleser Erklarung be Hersteller des Belichtungsgerätes:				ziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch' beizulegen. JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef								
<u> </u>	Bezeichnun	ıg Belio	chtungsgerät		UV-Kit ID-1176: Ergoline Affinity 600 Twin Power m. Shoulder Tan								
	Zusatzinto z	um Ge	ərät:		BlueLine (Blue Q) Umrüstung								
270	Geräte-Nr. B Artikel-Nr./B				Butler-ID: <b>1176</b> UV-Variante: Premium Royal								
- 3/V	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen												
	Bestimmung	gen, die	e ihm übertrag	genen Arbe	iten beurteilen ur					.)	ANG SAL		hmor
	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile								Bai	uteil	Durchgeführte Maßnah (bitte ankreuzen / eintro		
	der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).								e e	ent	_	Jusgeführt eistungsstufe? z.B. "2" oder 200W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnung					äquivalent	original	ausgeführt Leistungsstuf (z.8. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang)	28	200545	High Power	Pi K500/2 Intensive QX	III +25 16	0WR			X			]
	SB	7	208301	Max Warp 10	0 1000 Longlife X-TEND 0.3 25W					X			
	UT (kurz)	18	208328	Max Warp 10	00 Longlife X-PRESS 0.3 100WR					X			]
	GB-1	3	100831	Blue Line X-	Blue Line X-Tend 0.3 500 E								]
_ 300 ·	Zusätzlich auszuführende Arl am Belichtungsge												
	bzw. das Gerä	te- und	Betriebsbuch ba	zw. den Geräl	und Betreiber) an F tepass! Die Fachkra , sowie die auszufüh	ft bestäl	tigt mit seine	r Unterschrift, das	ss die a	ngege	bene	n optisch	
290 =	Firma der Fach	kraft			Firma Betreiber								
280	Straße/Nr. Plz./Ort					Straße/Nr. Plz./Ort							_
	FIZ./Off E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				Kunden-Nr.								_
	Vor-/Name de	-			E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber								_
	Datum/Untersc Fachkraft	hrift der					Datum/Unte Betreiber/in						
_270	Germany Phon	ie: +49 (	H Industriestraß 0)5931 9830-0 F nology.de / ww	ax: +49 (0)59.	31 9830-97				Ç	re contrate e Tradecide e Gause	)	new Realington	۶Ŋ°