400 =						die Bestrahlun				
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	and the second		:htungsgerä			bH/Rottbitzer Stras	Western Michigan Section	Honnef		
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät: Zusatzinfo zum Gerät:				UV-Kit ID-1195: Ergoline Evolution 500 Twin Power					
=					BlueLine (BlueQ) Umrüstung					
= 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 1195 UV-Variante: Premium Royal					
<u>=</u> 5/V	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.									
	(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)									
360	Der Hersteller der Markenb dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN ligung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", izen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			Bauteil	ausgeführt Leistungsstufe? (E.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtB	ezeichnung		äquivalent original	ausgeführt Leistungsstu (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang) 26 200545 High Power				Pi K500/2 Intensive QXIII +25 160WR			X		_
	SB	7	208301	Max Warp 10	00 Longlife X-TEND 0.3 25W			X		
	UT (lang)	17	208328	Max Warp 10	000 Longlife X-PRESS 0.3	100WR		X		
	GB-1	3	100831	Blue Line X-	Tend 0.3 500 E			X		
										_
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
<u> </u>						: +49 (0)5931 -983098, pestätigt mit seiner Unt				
<u>=</u> =_290	wirksamen Bau Firma der Fach		nungsgemäß c	ıusgetauscht,	, sowie die auszuführe	nden Arbeiten ordnung Firma Betreiber	gsgemäß durchgef	ührt wurden	•	
	Straße/Nr.				Straße/Nr.					
=	Plz./Ort				Plz./Ort					
=_280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
<u> </u>	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift					
	Fachkraft	III CAADA	I local control and a second	24 24 4072		Betreiber/in				
<u>=_270</u>	Germany Phor	ne: +49 (0	l Industriestraße 1)5931 9830-0 F 1ology.de / ww	ax: +49 (0)59:	31 9830-97		DEKRA	CC CONFORM The Burdoney GS War	new Technolog	₹ 心 。