<u>400</u>	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf d	ie Bestrahlunç	gsstärke Eer	0.3W/q	m	
= = = = 390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine									
=			no sense	amenica s an	ziehungsweise dem "Ge		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF			
<u>=</u> 380	Hersteller des Belichtungsgerätes: Bezeichnung Belichtungsgerät:				KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach UV-Kit ID-1351: KBL megaSun 7000 Ultra Power CPI (Strahlungsnorm Typ 3					
=	Zusatzinfo zum Gerät:				und 4) BLueLine (BlueQ) Umrüstung					
=	Geräte-Nr. Belichtungsgerät:				Butler-ID: 1351					
<u>=</u> 370	Artikel-Nr./B Für die am (n Tätigkeite	en der Umrüstung, be	UV-Variante: Premium Royal stung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.				
	(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)									
360					lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung",			Bauteil	Durchgeführte Maßnahm (bitte ankreuzen / eintrag	
	dass unter Be	rücksich	ntigung der Ferti	gung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).				äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtBez	eichnung		g g	Ç. Lei eu G.	
					Pi K500/1 Intensive QXIII +25 160WR			X		
	UT (lang) GB-1	22	100832		K500/1 Intensive QXIII +25 160WR			X		
	GB-I	4	100632	Blue Line X-	PRESS 0.3 500W E			X		
		Ö	ko-Modus einstelle	n!						
	Zusätzlich auszuführende Arl am Belichtungsge									
=					und Betreiber) an Fax: + tepass! Die Fachkraft bes					
<u>=</u> =290	wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, so Firma der Fachkraft									
	Straße/Nr.				Straße/Nr.					
	Plz./Orf					Piz./Ort				
=_280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber				
<u></u>	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der					Datum/Unterschri				
	Fachkraft	HT CAAR	H Industriestraße	24-24-49714	Mennen /	Betreiber/in				
<u>=</u> 270 =	Germany Phon	ne: +49 (n indosinesirabe 0)5931 9830-0 Fo nology.de / www	ax: +49 (0)593	31 9830-97		DECRA	Tu CONTON	NEW LEGINGIOSA	