400 =					mrüstung auf die B					
<u> </u>	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belio	htungsgerät	les:	KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1508: KBL megaSun 7900 alpha deluxe intelli cpi					
_	Zusatzinfo z	um Ge	rät:							
= 220	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 1508 UV-Variante: Premium Royal					
5/V =	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fac							chkraft.		
					ilichen Ausbildung, Kennti iten beurteilen und mögli				der einschlägigen	
370	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE							Bauteil	Durchgeführte Maßnahmen (bitte ankreuzen / eintragen)	
	der Markenbe dass unter Be	ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN tigung der Ferti	OLOGY (NT), gungstoleran	bestätigt mit einer gesonderte	ivalenten optisch wirksamen Bauteile Iderten " Äquivalenz Bestätigung", entische Werte zu den originalen en sind hier maßgebend).			hrt sstufe? oder dus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivalent oriainal	ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang)	20	200544	High Power	ligh Power Pi K500/1 Intensive QXIII +25 160WR			X		
	OT/ST (kurz)	6	208281	Max Warp 8	00 X-PRESS M80 80W (P2)			x		
	UT (lang)	24	200546	High Power	Pi 500/1 Intensive QX III +25 200W	R 1,9m		X		
	GB-1	4	B100860	Independent	ce Ultra			X		
	SB	2	100257	Ersatzstrahle	er 250W (KBL, UWE, Alisun -Varius	)		X		
= 300										
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
					und Betreiber) an Fax: +49 (0 tepass! Die Fachkraft bestätig					
<u> </u>		Jteile ord			, sowie die auszuführenden A					
_	Straße/Nr.					raße/Nr.				
	Plz./Ort					z./Ort				
<b>=_280</b>	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				Е-	Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				
	Vor-/Name de Datum/Unterso				Ansprechpartner Betreiber  Datum/Unterschrift					
	Fachkraft					etre iber/in				
<b>270</b>	Germany Phon	ie: +49 (0		ax: +49 (0)59	31 9830-97		Date of the second	United States	new Technology	
	E-mail: info@ne	w-techr	iology.de / ww	w.new-fechn	ology.de		ENKA			