<u>400</u> =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf d	ie Bestrahlun	gsstärke Eer	0.3W/q	m	
= = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
Ξ	Hersteller d	es Beli	chtungsgerät	es:	UWE LIGHT GmbH - Buchstraße 82 - 73510 Schwäbisch Gmünd					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-581: uwe CPS 74 (OT 180 / UT 160)					
	Zusatzinfo zum Gerät:									
<u> </u>	Geräte-Nr. Belichtungsgerät.				Butter-ID: 581					
<u>=</u> 370	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeite				UV-Variante: Premium Royal on der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.					
= = =					lichen Ausbildung, Ke iten beurteilen und m				er einschlägigen	
B 57/1	***************************************		AME BAUTE		r nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile GY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", stoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen ns aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			Bauteil	Durchgeführte Maßnahr (bitte ankreuzen / eintrag	
	der Markenb dass unter Be	ezeichnu rücksich	ung NEW TECHN Higung der Ferlig	OLOGY (NT), gungstoleran				äquivalent original	sstufe? oder dus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivale	ausgefü Leistung (z.B. "2" 300W o. Ökomoo	
	OT/ST (lang)	20	200547	High Power	Pi 500/1 Intensive QX III +25	200WR 2,0m	00WR 2,0m			_
	OT/ST (kurz)	36	208301	Max Warp 1	000 Longlife X-TEND 0.3 25V	I		X 🗌		
	UT (lang)	18	200544	High Power	Pi K500/1 Intensive QXIII +25	160WR		X 🗌		
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
=	Senden Sie ein	Exempl			und Betreiber) an Fax: +					
_ 	wirksamen Ba	uteile ord			tepass! Die Fachkraft bes , sowie die auszuführend	en <mark>Arbeiten ordnun</mark>				
	Firma der Fachkraft				Firma Betreiber					
	Straße/Nr. Plz./Ort					Straße/Nr. Plz./Ort				
= 200	E-Mail Adresse	e (Pflichtf	eld)		Kunden-Nr.					
<u></u>	Vor-/Name de	r Fachkr	raff		E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber					
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Datum/Unterso Fachkraft	hrift der				Datum/Untersch Betreiber/in	riff			
= - 270			H Industriestraße				International Property Control of the Control of th			
<i>Z/V</i> =			0)5931 9830-0 Fo 10logy.de / www				DEKRA	Packerology Ozwie	NEW LECKNOLOSA	ŋ°