400 =					mrüstung auf die Be						
390 390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.										
=	Hersteller de	es Belio	htungsgerät	es:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef						
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-683: Soltron L-65 xtra Twin Power m. Schulterbräuner						
=	Zusatzinfo zum Gerät:										
_	Geräte-Nr. Belichtungsgerät				Butter-ID: 683						
<u>=</u> 370	Artikel-Nr./B Für die am (n Tätigkeite	UV-Variante: Premium Royal n der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.						
_					lichen Ausbildung, Kenntnis iten beurteilen und möglich				nis de	er einschlägigen	
340			AME BAUTE					Bauteil		Durchgeführte Maßnahmen (bitte ankreuzen / eintragen)	
	der Markenbe	ezeichnu	ING NEW TECHN	OLOGY (NT),	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen			200		ofe?	
					zen, erymemwirksam ideniische eisen. (Die Arlikelnummern sind			äquivalent	₽	ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquiv	original	ausgefüł Leistungs (z.B. "2" o 300W o. Ökomod	
	OT/ST (lang)	28	200545	High Power	Pi K500/2 Intensive QXIII +25 160WR	ensive QXIII +25 160WR					<u></u>
	OT/ST (kurz)	2	208295	Max Warp 8	00 X-TEND 0.3 8W 31cm						
	SB	7	208301	Max Warp 1	000 Longlife X-TEND 0.3 25W			X			
	UT (lang)	18	208328	Max Warp 1	000 Longlife X-PRESS 0.3 100WR			X			
	GB-1	3	100852	Independent	ce Ultra 250-520W SE			X			
											_
	Zusätzlich auszuführende Art am Belichtungsge										
					und Betreiber) an Fax: +49 (0)59 tepass! Die Fachkraft bestätigt m						
<u>=</u> =290		iteile ord			, sowie die auszuführenden Arbe						
=	Straße/Nr.					Be/Nr.					
	Plz./Orf				Piz./	Ort					
= 280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					den-Nr. ail Adresse (Pflichtfeld)					
	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der					prechpartner Betreiber					
	Fachkraft	ann der	X			m/Unterschrift eiber/in					
= 270	UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 49716 Meppen / Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5931 9830-97								new Technolog	≥UI°	
	E-mail: info@ne	w-techn	iology.de / www	w.new-techn	ology.de	DEKRA		61MIS			1000