<del> 4</del> 00	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	Imrüstung auf d	ie Bestrahlun	gsstärke Eer	0.3W/q	m
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.								
= 200	Hersteller d	es Belic	:htungsgerät	es:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef				
<u></u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-806: Solarium Art. 500000769 Ergoline Passion 350-S Super Power				
=	Zusatzinfo zum Gerät:								
= 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 806 UV-Variante: Premium Royal				
== 3/V	Für die am (	Gerät a	uszuführende		n der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. lichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen				
					nlichen Ausbildung, Ke Fiten beurteilen und m				er einschlägigen
360	Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen IIV-Lampen sowie IIV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend)								ausgeführt (eistungsstufe?) (z.B2' oder 300W o. Ökomodus)
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivalent original	ausgeführt Leistungsstu (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)
	OT/ST (lang)	22	208328	Max Warp 1	ax Warp 1000 Longlife X-PRESS 0.3 100WR			X	
	OT/ST (kurz)	2	200167	Röhre Ergoli	ine Trend E10 8W			X 🗌	
	UT (lang)	16	208328	Max Warp 1	000 Longlife X-PRESS 0.3 10	0WR		X	
	GB-1	3	100852	Independent	ce Ultra 250-520W SE			X 🗌	
	Zusätzlich								
=	auszuführende Ar am Belichtungsge	rät:							
<u>=</u> =290	bzw. das Gerä	te- und B	etriebsbuch bz	w. den Gerä	und Betreiber) an Fax: + tepass! Die Fachkraft bes	tätigt mit seiner Unt	erschrift, dass die a	ngegebene	n optisch
<u>=_290</u>	wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die aus Firma der Fachkraft					en Arbeiten ordnun Firma Betreiber	gsgemais durchgef	unif Wurden	
	Straße/Nr.					Straße/Nr.			
	Piz./Ort	(PAIch#	ald)			Plz./Ort Kunden-Nr.			
<b>=_280</b>	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)  Vor-/Name der Fachkraft				E-Mail Adresse (Pflichtfeld)  Ansprechpartner Betreiber				
<u> </u>	Datum/Unterso					Datum/Unterschi Betreiber/in			
= 220		HT <u>GMB</u> H	Industriestraße	24-26 49716	Meppen /		Baltitonian P.		
=Z/V =	Germany Phon	ie: +49 (C	)5931 9830-0 Fo ology.de / www	ax: +49 (0)59.	31 9830-97		DENRA	CONTON Traditional	NEW LENGINGIOSA