400 =					Imrüstung auf die						
390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.										
=	Hersteller de	es Belic	htungsgerät	es:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef						
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-829: Ergoline Affinity 500-S Twin Power m. Shoulder Tan						
=	Zusatzinfo zum Gerät:										
_	Geräte-Nr. Belichtungsgerät.				Butter-ID: 829						
<u>=</u> 370	Artikel-Nr./B Für die am (			n Tätigkeite	en der Umrüstung, beau	UV-Variante: Premium Royal n der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.					
					nlichen Ausbildung, Ker Fiten beurteilen und mö				is de	r einschlägigen	
370	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE						Baut	eil	Durchgeführte Maßnahmen (bitte ankreuzen / eintragen)		
	der Markenbe	ezeichnu	ng NEW TECHN	OLOGY (NT),	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen			200		or o	
					eisen. (Die Artikelnummen		200	äquivalent	-	ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquiv	original	ausgefül Leistungs (z.B. "2" c 300W o. Ökomod	
	OT/ST (lang)	26	200545	High Power	Pi K500/2 Intensive QXIII +25 1	60WR		X			<b>-</b> ]
	OT/ST (kurz)	2	208295	Max Warp 8	00 X-TEND 0.3 8W 31cm						
	SB	7	208301	Max Warp 1	000 Longlife X-TEND 0.3 25W		X				
	UT (lang)	17	208328	Max Warp 1	000 Longlife X-PRESS 0.3 100V	WR					
	GB-1	3	100852	Independent	ce Ultra 250-520W SE			X			
	Zusätzlich auszuführende Art am Belichtungsge										
					t und Betreiber) an Fax: +49 tepass! Die Fachkraft bestä						
<u>=</u> =290		iteile ord			, sowie die auszuführender						
=	Straße/Nr.					Straße/Nr.					
	Piz./Ort					Plz./Ort					
<b>=</b> 280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflicht	49				
	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der					Ansprechpartner Betre Datum/Unterschrift	iber				
	Fachkraft	anni der				Betreiber/in					
<b>=</b> 270	UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 49716 Meppen / Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5931 9830-97									new Rechnology	J°
	E-mail: info@ne	w-techn	ology.de / www	w.new-techn	ology.de	DEKRA		OJWIE -			ed.