<u>400</u> =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf c	die Bestrahlun	gsstärke Eer	0.3W/q	m		
390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.										
<u> </u>	Hersteller d	es Belio	chtungsgerät	es:	UWE LIGHT GmbH - Buchstraße 82 - 73510 Schwäbisch Gmünd						
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1065: uwe White Power XTT (OT 160 / UT 160)						
=	Zusatzinfo zum Gerät:			BlueLine (BlueQ) Umrüstung (Baujahr ab 2005)							
= = 270		Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 1065 UV-Variante: Premium					
	Für die am (Gerät a	uszuführende			eauftragen Sie eine	ftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. ntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen				
					iten beurteilen und r				er einschlagigen		
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ers ezeichnu rücksich	ıng NEW TECHN tigung der Fertiq	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	gend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile iestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", en, erythemwirksam identische Werte zu den originalen isen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? Leistungsstufe? (2.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)		
	Anz. ArtNr.			ArtBezeichnung			äquivale	ausgefü Leistung (z.B. "2" 300W o. Ökomoo			
	OT/ST (lang)	26	208315	Max Warp 80	00 X-TEND 0.3 160WR			X 🗌			
	UT (lang)	18	208315	Max Warp 80	00 X-TEND 0.3 160WR			x			
	GB-1	3	100831	Blue Line X-	Tend 0.3 500 E			X 🗌		l	
	Zusätzlich										
	auszuführende Ar am Belichtungsge	erät:									
<u>=</u> =290	bzw. das Gerä	te- und E	Betriebsbuch bz	w. den Geräl	und Betreiber) an Fax: tepass! Die Fachkraft be	estätigt mit seiner Unt	erschrift, dass die o	ngegebene	n optisch		
<u>= 290</u>	wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, Firma der Fachkraft				sowie die duszufunfen	Firma Betreiber	gsgernaß aufchgel	onn wurden			
	Straße/Nr.					Straße/Nr.					
=	Plz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Plz./Ort Kunden-Nr.					
=_280	Vor-/Name de	7-01 22-02			E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber						
280 280	Datum/Unterso					Datum/Unterschi Betreiber/in					
= 224		HT <u>GMBI</u>	l Industriestraße	24-26 49716	Meppen /		Sept Andreas				
<u>=</u>	Germany Phon	ie: +49 (0	0)5931 9830-0 Fo	ax: +49 (0)593	31 9830-97		DENRA	CONTON Trachestory	NEW LEGINOIDS	J.	