400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	Imrüstung auf di	e Bestrahlun	gsstärke Eer	0.3W/c	ım	
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller des Belichtungsgerätes:				KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1069: KBL megaSun 4500 Ultra Power					
= = =	Zusatzinfo zum Gerät:			BlueLine (BlueQ) Umrüstung (Strahlungsnorm Typ 4)						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 1069 UV-Variante: Premium					
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
=					iten beurteilen und m				er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenb dass unter Be	bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHNO ligung der Ferlig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äqui bestätigt mit einer geson izen, erythemwirksam ide eisen. (Die Artikelnumme	derten "Äquivalenz ntische Werte zu de	Bestätigung", en originalen	äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (2.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz. ArtNr.			ArtBezo	ArtBezeichnung			(z.B. dus	_
	OT/ST (lang)	24	208315		00 X-TEND 0.3 160WR			X		
	UT (lang)	16	208315		00 X-TEND 0.3 160WR			X		
	GB-1	3	100830	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S			X		
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
	Senden Sie ein	Exemple			und Betreiber) an Fax: +4					
<u>=</u> <u>=</u> 290		uteile ord			tepass! Die Fachkraft bes , sowie die auszuführende					
	Straße/Nr.					Straße/Nr.				
	Plz./Ort					Plz./Ort				
=_280	E-Mail Adress e		200			Kunden-Nr. E-Mail Adresse (
	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift					
=	Fachkraft					Betreiber/in				
<u>=</u> 270	Germany Phor	ne: +49 (0	l Industriestraße 1)5931 9830-0 Fo 10logy.de / www	ax: +49 (0)59	31 9830-97		DEKRA	O DANGER	new reciprotos	∌d.,