400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf di	e Bestrahlun	gsstärke Eer	0.3W/q	m
390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.								
=	Hersteller d	es Belio	chtungsgerät	es:	KBL AG / Ringstraí	Se 24-26 / 56307 [Dernbach		
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1072: KBL megaSun 6800 Ultra Power				
	Zusatzinfo zum Gerät:			BlueLine (BlueQ) Umrüstung (Strahlungsnorm Typ 3 und 4)					
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:			Butler-ID: 1072 UV-Variante: Premium					
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachl (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Ke								er einschlägigen
					iten beurteilen und m				er einschlagigen
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ers ezeichnu rücksich	ıng NEW TECHN Higung der Ferliq	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestäfigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (Z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)
		Anz.	ArtNr.		ArtBez	eichnung		äquivale	Leistung (z.B. "2" 300W o.
	OT/ST (lang)	27	208315	Max Warp 80	00 X-TEND 0.3 160WR			X	
	UT (lang)	21	208315	Max Warp 80	00 X-TEND 0.3 160WR			X 🗌	
	GB-1	4	100830	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S			X	
	Zusätzlich auszuführende Art								
	Senden Sie ein		ar unterschriebe	en (Fachkraft	und Betreiber) an Fax: +	49 (0)5931 -983098,	Sie erhalten darau	fhin die Kont	formitäts erklärung,
	wirksamen Bau	iteile ord			tepass! Die Fachkraft bes , sowie die auszuführend	en <mark>Arbeiten ordnun</mark> g			
	Firma der Fachkraft				Firma Betreiber Straße/Nr.				
	Straße/Nr. Plz./Ort					Plz./Ort			
200	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Kunden-Nr. E-Mail Adresse (1	flichtfeld)		
ZOV	Vor-/Name der Fachkraft				Ansprechpartner Betreiber				
<u> </u>	Datum/Unterso Fachkraft	hrift der	<u> </u>			Datum/Unterschr Betreiber/in	in ²		
= 270			H Industriestraße D)5931 9830-0 Fa				Internation of the control of the co	to CONTROL	
= -/ V			rology.de / www				DEKRA	Opening Control	ven reciviorosi.