| 400 = | 03 BE | STÄ | TIGUN | Gzur U | mrüstung auf d | ie Bestrahlun | gsstärke Eer | 0.3W/q | m | | |
|--------------|--|--|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------|------------------------|--|----|--|
| 390 | Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen. | | | | | | | | | | |
| = | Hersteller des Belichtungsgerätes: | | | | KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach | | | | | | |
| <u>=</u> 380 | Bezeichnung Belichtungsgerät: | | | | UV-Kit ID-1073: KBL megaSun 6900 Ultra Power | | | | | | |
| | Zusatzinfo zum Gerät: | | | BlueLine (BlueQ) Umrüstung (Strahlungsnorm Typ 4) | | | | | | | |
| = = 270 | | Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.: | | | | Butter-ID: 1073 UV-Variante: Premium | | | | | |
| | Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägig | | | | | | | | | | |
| | | | | | iten beurteilen und m | | | | er einschlagigen | | |
| | Der Hersteller der Markenbo dass unter Be | bzw. Ers ezeichnu rücksich | ıng NEW TECHN Higung der Ferliq | er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran | lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). | | | äquivalent original | ausgeführt Leistungsstufe? (2.B. '2' oder 300W o. Ökomodus) | | |
| | | Anz. ArtNr. | | | ArtBezeichnung | | | äquivale | ausgefü Leistung (z.B. "2" 300W o. Ökomoo | | |
| | OT/ST (lang) | 27 | 208315 | Max Warp 80 | 00 X-TEND 0.3 160WR | | | X | | | |
| | UT (lang) | 21 | 208315 | Max Warp 80 | 00 X-TEND 0.3 160WR | | | X 🗌 | |] | |
| | GB-1 | 4 | 100830 | Blue Line X- | Tend 0.3 500 S | | | X | |] | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Zusätzlich auszuführende Ar | beiten | | | | | | | | • | |
| | am Belichtungsge | erät: | ar unterschriebe | en (Fachkraft | und Betreiber) an Fax: + | 49 (0)5931 -983098. | Sie erhalten darau | fhin die Kont | formitätserkläruna. | | |
| <u> </u> | bzw. das Gerä | te- und E | Betriebsbuch bz | w. den Geräl | epass! Die Fachkraft bes sowie die auszuführend | stätigt mit seiner Unt | erschrift, dass die a | ngegebene | n optisch | | |
| | Firma der Fachkraft | | | | Firma Betreiber | | | | | | |
| | Straße/Nr. Plz./Ort | | | | | Straße/Nr. Plz./Ort | | | | | |
| = 200 | E-Mail Adresse (Pflichtfeld) | | | | Kunden-Nr. | | | | | | |
| = Z8V = | Vor-/Name der Fachkraft | | | | E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber | | | | | | |
| 280 | Datum/Unterso Fachkraft | hrift der | | | | Datum/Unterschi Betreiber/in | iff | | | | |
| = - 270 | | | 1 Industriestraße | | | | Internation | CONTRA | | | |
| <i></i> | | | 0)5931 9830-0 Fo 10logy.de / www | | | | DEKRA | Openie Openie | NEW TECHNOLOS | d. | |