4(=)0					mrüstung auf					
<u>=</u> == == 39	90	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	70	Hersteller d	es Beli	chtungsgerät	es:	VDL Hapro International,P.O.Box73,4420 AC Kapelle,Netherlands					
<u></u> ታሪ	30	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1078: Luxura X10 52 SLi High Intensive					
		Zusatzinfo zum Gerät:			BlueLine (BlueQ) Umrüstung						
= = 27	70	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:			Butler-ID: 1078 UV-Variante: Premium						
= "	~	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fach (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Ke								er einschlägigen	
						iten beurteilen und			.)		
		Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ers ezeichnu rücksich	ung NEW TECHN itigung der Fertig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			äquivalent aquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (2.8. 2. oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivale	ausgefü Leistung (z.B. "2" o 300W o. Ökomoo	
		OT/ST (lang)	30	208315	Max Warp 80	00 X-TEND 0.3 160WR			X 🗌		
		UT (lang)	22	208315	Max Warp 80	00 X-TEND 0.3 160WR			X 🗌		
		GB-1	4	100830	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S			X 🗌		
		Zusätzlich auszuführende Arl									
		am Belichtungsge Senden Sie ein		ar unterschriebe	n (Fachkraft	und Betreiber) an Fax	c +49 (0)5931 -983098	. Sie erhalten darau	fhin die Kont	formitätserklärung,	
= = 29	30	wirksamen Bau	iteile ord			tepass! Die Fachkraft b , sowie die auszuführe	nden <mark>Ärbeiten ordnu</mark> n				
=		Firma der Fachkraft Straße/Nr.				Firma Betreiber Straße/Nr.					
		Plz./Ort					Plz./Ort				
= =_28	30	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
= "		Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber					
		Datum/Unterso Fachkraft	.nriπ der				Datum/Untersch Betreiber/in	ITIII'			
<u>= 27</u>	/V	Germany Phon	ie: +49 (H Industriestraße 0)5931 9830-0 Fo	ix: +49 (0)593	31 9830-97		Internal Control	Co CONTON	NEW TECHNOLOSA	8
		E-mail: info@ne	w-techi	nology.de / www	v.new-techn	ology.de		DEKRA			