400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf di	ie Bestrahlun	gsstärke Eer	0.3W/q	m		
= = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.										
=	Hersteller d	es Beli	chtungsgerät	es:	VDL Hapro International,P.O.Box73,4420 AC Kapelle,Netherlands						
<u>=</u> 380	Bezeichnur	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1081: Luxura GT 42 SLi (UT 2m) High Intensive					
	Zusatzinfo zum Gerät:			BlueLine (BlueQ) Umrüstung							
= = 270		Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:			Butter-ID: 1081 UV-Variante: Premium						
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fa (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie								er einschlägigen		
					iten beurteilen und m						
	Der Hersteller der Markenb dass unter Be	bzw. Ers ezeichnu rücksich	ung NEW TECHNO Higung der Ferlig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	bestätigt mit einer geson zen, erythemwirksam ide	end aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile estätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", n, erythemwirksam identische Werte zu den originalen en. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			ausgeführt Leistungsstufe? Leistungsstufe? (Z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)		
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnung			äquivalent original	ausg Leist (z.B. 300V Öko		
	OT/ST (lang)	24	208315	Max Warp 80	00 X-TEND 0.3 160WR			X			
	UT (lang)	18	208318	Max Warp 80	00 X-PRESS 0.3 180WR 2,0 r	n		X			
	GB-1	4	100830	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S			X			
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge										
=	Senden Sie ein	Exempl			und Betreiber) an Fax: +						
<u>=</u> <u>=</u> 290	wirksamen Ba	uteile ord			tepass! Die Fachkraft bes , sowie die auszuführend	en <mark>Arbeiten ordnun</mark> g					
	Firma der Fachkraft Straße/Nr.				Firma Betreiber Straße/Nr.						
	Plz./Ort					Plz./Ort					
= 780	E-Mail Adresse	(Pflichtf	eld)			Kunden-Nr. E-Mail Adresse (1	Pflichtfeld)				
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der					Ansprechpartner Datum/Unterschr					
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Fachkraft	.iriii der	**			Betreiber/in					
<u>=</u> 270	Germany Phor	ie: +49 ((H Industriestraße 0)5931 9830-0 Fa 10logy.de / www	ix: +49 (0)593	31 9830-97		DEKRA	co control con The desired control Control	NEW LEGINOLOSA]*	