400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf c	die Bestrahlung:	sstärke Eer	0.3W/q	m	
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
			tätigung dieser :htungsgerät	amente s anc			The Mileson & Com-	Hannaf		
= 380			htungsgerät:		JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef UV-Kit ID-1084: Ergoline 450 Super Power					
	Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung					
=	Geräte-Nr. Belichtungsgerät:				Butter-ID: 1084					
<u>=</u> 370-	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: Premiu Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fach									
= = =						(enntnisse und Erfahr mögliche Gefahren e			er einschlägigen	
360	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN ligung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", izen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			Bauteil	cestungsstufe? i.e.strungsstufe? i.e.s. 2 oder 2.B. 2 oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtBe	zeichnung		äquivalent original	ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang) 25 208312 Max Warp 800				0 X-PRESS PLUS 0.3 100WR			X 🗌		
	UT (lang)	17	208312	Max Warp 80	00 X-PRESS PLUS 0.3 100\	X-PRESS PLUS 0.3 100WR				
	GB-1	4	100831	Blue Line X-	Tend 0.3 500 E	nd 0.3 500 E				
	Zusätzlich									-
=	auszuführende Ar am Belichtungsge	rät:		(Fbl		. 40 (0) 5031 . 003000 . Si			4.01	
<u>=</u> = 290	bzw. das Gerä	te- und B	etriebsbuch bz	w. den Geräl	lepass! Die Fachkraft be	+49 (0)5931 -983098, Sie estätigt mit seiner Unters den Arbeiten ordnungs	chriff, dass die a	ngegebene	n optisch	
<u>=_290</u>	wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, Firma der Fachkraft				Jowie die doszololileli	Firma Betreiber	Je man dorenge	onn worden	*:	
	Straße/Nr.				Straße/Nr.					
=	Plz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Piz./Ort Kunden-Nr.				
<u>=280</u>	Vor-/Name der Fachkraft				E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber					
= = = 280 = = =	Datum/Unterschrift der Fachkraft					Datum/Unterschrift Betreiber/in				
- 976	UV-POWER-LIC	НТ СМВН	Industries traße	24-26 49716	Meppen /	The state of the s	Orean #			
=_ <i>\!\</i> \)5931 9830-0 Fo ology.de / ww	The second second			EKRA)	CONFINER The Directory Cown	new Technolo	કેતો.