400 					Imrüstung auf d gebene Solarium durch					
= =_390 =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
<u> </u>	Hersteller d	es Belic	htungsgerät	es:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
<u>=</u> 380	Bezeichnur	ng Belic	htungsgerät:		UV-Kit ID-1096: Ergoline Classic 450 Super Power					
<u> </u>	Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung					
= 270	Geräte-Nr. E Artikel-Nr./B					Butler-ID: 1096 UV-Variante: Premium				
== 3/V	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
=					nlichen Ausbildung, K Piten beurteilen und m				ler einschlägigen	
E 240		OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE							Durchgeführte Maßnahmen (bitte ankreuzen / eintragen)	
	Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung",								zusgeführt .e.s.tungsstufe? z.b. '2' oder 800W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtBea	ArtBezeichnung			ausgeführt Leistungsstuf (z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang)	25	208312	Max Warp 8	00 X-PRESS PLUS 0.3 100W	'R		X		
	UT (lang)	17	208312	Max Warp 8	00 X-PRESS PLUS 0.3 100W	'R		X		
	GB-1	4	100831	Blue Line X-	Tend 0.3 500 E			x		
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
=					t und Betreiber) an Fax: + tepass! Die Fachkraft be					
= 290		uteile ord			, sowie die auszuführend					
	Straße/Nr.				Straße/Nr.					
	Plz./Ort					Plz./Ort				
= 280	E-Mail Adresse	(Pflichtfo	eld)			Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				
	Vor-/Name der Fachkraft					Ansprechpartner Betreiber				
	Datum/Unterschrift der Fachkraft					Datum/Unterschrift Betreiber/in				
= 270			l Industriestraße 0)5931 9830-0 Fe				Seritoria -	on contrary	IN THE DESIGNATION OF THE PARTY	
=			, iology.de / www				DENRA	O) No.	, इंट्रामाना वर्ष	