400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	lmrüstung auf	die Bestrahlur	ngsstärke Eer	0.3W/q	m	
390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belic	htungsgerä	tes:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1107: Ergoline Classic 700 Turbo Power					
	Zusatzinfo zum Gerät:				(BlueLine(BlueQ) Umrüstung)					
= = 270		Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 1107 UV-Variante: Premium				
=_	Für die am	Gerät a	uszuführende		n der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. lichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen					
					ilichen Ausbildung, iten beurteilen und				er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN ligung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			äquivalent ga original	ausgeführt Leistungsstufe? (2.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivale	ausgefü Leistung (z.B. "2" 300W o. Ökomoo	
	OT/ST (lang)	OT/ST (lang) 33 208317 Max Warp 800				0 X-TEND PLUS 0.3 160WR				
	SB	5	208300	Max Warp 8	00 X-TEND 0.3 25W			X 🗌		
	UT (lang)	17	208317	Max Warp 8	00 X-TEND PLUS 0.3 160\	WR		X 🗌		
	GB-1	4	100831	Blue Line X-	Tend 0.3 500 E			X		
	Zusätzlich auszuführende Ar	heiten								
	am Belichtungsge	erät:	ar unterschrieb	en (Fachkraft	und Betreiber) an Fax	· +49 (0\5931 _983098	Sie erhalten darau	fhin die Kont	armitätserklänna	
<u> </u>	bzw. das Gerä	te-und B	etriebsbuch bz	w. den Gerä	tepass! Die Fachkraft b , sowie die auszuführe	estätigt mit seiner Un	erschrift, dass die d	ınge gebene	n optisch	
	Firma der Fachkraft				Firma Betreiber					
	Straße/Nr. Plz./Ort					Straße/Nr.	,			
= 000	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				Plz./Ort Kunden-Nr.					
<u> </u>	Vor-/Name der Fachkraft				E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber					
280	Datum/Unterschrift der Fachkraft					Datum/Untersch Betreiber/in	riff			
= = 270	UV-POWER-LIC						and the same of th			
=Z/V =)5931 9830-0 F lology.de / ww				DEKRA	eus Teatinglogg Grand	NEW LECHNOLOSA	